

20 Pack Cable Raceway Inside Corner Connectors for CBMCWD5020 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting - Wiring Duct 90 Degree Inside Elbow - Plastic - UL - TAA

ID del Producto: CBMCWD5020I



Estos codos interiores (paquete de 20 unidades) funcionan con el sistema de canaletas para cables de StarTech.com (CBMCWD5020).

Utilice, en su oficina o sala de servidores, estos codos interiores para unir, a 90 grados, dos canaletas CBMCWD5020 de StarTech.com y extender su longitud.

Con fabricación en resistente material ABS autoextinguible y a prueba de deformaciones, estos codos para conductos de cableado/alambres cumplen con las normas UL y clasificación 94HB sobre inflamabilidad horizontal.

Combine este codo interior con otros accesorios para el sistema de canaleta CBMCWD5020 de StarTech.com, a fin de que su solución de gestión de cables tenga un aspecto impecable.

El acoplador (CBMCWD5020C) (paquete de 20 unidades) permite unir dos canaletas y extender su longitud.

La tapa para extremos (CBMCWD5020E) (paquete de 20 unidades) cubre de forma uniforme los extremos de la canaleta.

El codo lateral (CBMCWD5020L) (paquete de 20 unidades) une dos canaletas sobre una pared, a un ángulo de 90 grados.

El codo exterior (CBMCWD5020O) (paquete de 20 unidades) une dos canaletas alrededor de una esquina, a un ángulo de 90 grados.

El conector en T (CBMCWD5020T) (paquete de 20 unidades) une tres canaletas en una barra en forma de T.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Características

- **SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLES MEDIANTE CANALETAS PARA UN ASPECTO IMPECABLE:** Utilice los conectores interiores (paquete de 20 unidades) con las canaletas CBMCWD5020 de Startech.com, para unirlos en esquinas interiores de su espacio de trabajo
- **DISEÑO INDUSTRIAL RESISTENTE:** Con fabricación en resistente material ABS a prueba de deformaciones, estos codos interiores para conductos de cableado/alambres cumplen con las normas UL y clasificación 94HB sobre inflamabilidad horizontal, autoextinguibles
- **OTROS ACCESORIOS PARA CANALETAS:** Acoplador (CBMCWD5020C), tapa para extremos (CBMCWD5020E), codo lateral (CBMCWD5020L), codo exterior (CBMCWD5020O), conector en T (CBMCWD5020T); se adquieren por separado
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Ángulo de 90° | Ancho del conector: 54,3mm | Altura del conector: 22mm | Blanco | RoHS
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, basado en Norteamérica

Características Físicas

Política de Garantía	2 Years
Color	Blanco
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Producto	1.6 in [4.2 cm]
Ancho del Producto	2.1 in [5.4 cm]

Altura del Producto	1.7 in [4.2 cm]
Peso del Producto	0.3 oz [8.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.1 in [20.6 cm]
Ancho de la Caja	8.3 in [21.1 cm]
Altura de la Caja	3.0 in [7.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.5 oz [184.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	20 - Codos conectores interiores
---------------------	----------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.