Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A

ID prodotto: SVA12M5NA

Questo adattatore di alimentazione di ricambio può fungere da sorgente di alimentazione per qualsiasi dispositivo elettronico dotato di connettore di tipo M a cilindro, che richieda un'alimentazione pari a 12 volt e fino a 5 amp.

Questo adattatore è il ricambio perfetto per un adattatore di alimentazione smarrito o guasto usato in precedenza per alimentare i dispositivi elettronici.

Quando è assolutamente necessario evitare tempi di fermo, avere a portata di mano un adattatore di alimentazione di ricambio garantisce che non si dovrà più attendere l'arrivo di un componente di ricambio o che non si dovranno più sostituire i dispositivi al solo scopo di disporre di una sorgente di alimentazione compatibile.

Questo adattatore di alimentazione è il componente di ricambio diretto per gli adattatori di alimentazione inclusi nei seguenti prodotti StarTech.com:

Box da tavolo conferenza per connettività AV

Convertitore multimediale da rame a fibra per connessioni Ethernet 10 Gigabit

Convertitore multimediale fibra Gigabit 1000 Mbps MM LC Fibra - 550 m

Convertitore multimediale da rame a fibra per connessioni Ethernet Gigabit SM LC - 10 km

Convertitore multimediale da rame a fibra per connessioni Ethernet Gigabit - SM LC - 20 km

Switch automatico multi-ingresso a HDMI e convertitore 4K

Duplicatori dischi rigidi SATA USB 3.0 & e dock per l'eliminazione

Extender HDMI via CAT5 con tecnologia HDBaseT

Extender HDMI 4K via CAT5 con tecnologia HDBaseT

Extender HDMI via CAT5/CAT6 con alimentazione tramite cavo

Extender HDMI via CAT5 con tecnologia HDBaseT - RS232 - IR - 4K Ultra HD - 100,5 m

Hub USB 3.0 a 4 porte per uso industriale

Stazione di ricarica a 4 porte per dispositivi USB

Hub USB 3.0 a 7 porte - Box esterno in metallo con montaggio a parete o su scrivania

Hub USB 3.0 a 7 porte - Su scrivania

Doppio switch KVM USB DVI a 2 porte con audio & Hub USB 2.0

Dual Monitor KVM switch DVI VGA USB a 2 porte con audio & Hub USB 2.0

Doppio switch KVM USB Display Port a 2 porte con audio & Hub USB 2.0

Doppio switch KVM USB DVI a 4 porte con audio & Hub USB 2.0

Dual Monitor KVM switch DVI VGA USB a 4 porte con audio & Hub USB 2.0

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Permette di sostituire l’adattatore di alimentazione guasto o smarrito

• Consente di avere a disposizione un adattatore di alimentazione supplementare per i dispositivi mission-critical

• Permette di utilizzare un unico adattatore di alimentazione quando si viaggia tra diverse aree geografiche

Caratteristiche

• Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 12 volt e 5 amp (o inferiore) e un connettore di tipo M a cilindro

• Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio

Alimentazione		
	Norme di garanzia	2 Years
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	2 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	5 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Lunghezza del cavo	40.2 in [1020 mm]
	Lunghezza prodotto	4.3 in [11.0 cm]
	Larghezza prodotto	1.8 in [4.6 cm]
	Altezza prodotto	1.4 in [3.5 cm]
	Peso prodotto	2.0 lb [0.9 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	7.5 in [19.0 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	3.9 in [9.9 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.3 lb [1.1 kg]

Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, AU)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.