

0,5m Flexibler Verdrahtungskanal, 14mm (H) x 20mm (B), Nylon 66,  
Kabelkanal/Kabelmanager, Cable-Eater, UL geprüft

Produkt-ID: CBMFWD2014



Dieser 0,5m flexible Kabelmanager bietet eine flexible Lösung für die saubere Verlegung von Kabeln an Ihrem Arbeitsplatz, um einen aufgeräumten und professionellen Look zu schaffen.

Dieser Kabelkanal schützt die Kabel vor Beschädigungen und sorgt gleichzeitig für eine saubere Kabelführung. Der 0,5m lange Kabelbündelhalter hat eine Höhe von 14mm und eine Breite von 20mm. Mit einzelnen Schlaufen, die das Hinzufügen, Entfernen und Organisieren von Kabeln innerhalb des Kanals erleichtern.

Mit den eingebauten Steckverbindern lassen sich lange Kabelstrecken durch Zusammenstecken mehrerer Kabelkanäle leicht realisieren. Jeder Kabelkanal verfügt über Gegenstecker an jedem Ende, so dass Sie die Länge des Kabelkanals an Ihre spezielle Anwendung anpassen können.

Der Kabelbündelhalter verfügt über 12,2 mm x 4,7 mm Befestigungslöcher, die eine einfache Montage an Holz oder Trockenbauwänden mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) ermöglichen.

Hergestellt aus strapazierfähigem Nylon 66 ist dieser Netzwerk-/Stromkabel-Router/Organizer flexibel und UL/94V-2 zertifiziert.

Dieser Kabelmanagement-Racer ist TAA-konform.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Sorgen Sie durch Kabelführung an Ihrem Arbeitsplatz für ein aufgeräumtes und professionelles Aussehen

## Merkmale

- **PROFESSIONELLES ORGANISIEREN & VERLEGEN VON KABELN:** Kabelmanagement-Rinne schützt Kabel vor Beschädigung und leitet sie ordentlich in Ihrem Büro oder Serverraum; mit individuellen Schlaufen zum Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln
- **ERWEITERBARER KABELKANAL:** Erstellen Sie lange Kabelstrecken, indem Sie mehrere Einheiten dieses Kabelkanals mit den integrierten Gegensteckern an jedem Ende einrasten lassen
- **TECHNISCHE DATEN:** Länge: 0,5m | Höhe: 14mm | Gesamtbreite: 20mm | Flexible Konstruktion | Nylon 66 | UL 94V-2 geprüft | RoHS
- **STARTECH.COM VORTEIL:** Seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis; Dieses Kabelabdeckungs-Kit für die Oberflächenmontage und das Kabelkanalsystem wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten

---

### Leistung

Garantiebestimmungen 2 Years

Allgemeine Spezifikationen

Besondere Funktionen: Individuelle Schlaufen für das Kabelmanagement

Größe des Montagelochs: 12,2 mm x 4,7 mm

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Grau
Gehäusotyp	Nylon 66
Produktlänge	0.8 in [2.0 cm]
Produktbreite	19.7 in [50.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.4 cm]
Produktgewicht	0.7 oz [20.0 g]

---

### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	22.8 in [58.0 cm]
Paketbreite	3.3 in [8.3 cm]
Pakethöhe	1.5 in [3.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.0 oz [56.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Kabelkanal
--------------------	----------------

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.