

Canaleta Flexible para Cables Tipo Columna Vertebral, 20 mm An x 14 mm Al - 0,5 m Lar. Kit en nylon 66 - Ocultador de Cables de Red o de Alimentación. Sistema de Conducto de Pared para Cables - UL

ID del Producto: CBMFWD2014



Esta canaleta de 0,5 m de tipo columna vertebral ofrece una solución flexible para el enrutamiento de los cables en su estación de trabajo, para crear un aspecto ordenado y profesional.

Esta canaleta de gestión de cableado protege los cables de los daños, al tiempo que los enruta de forma ordenada. El conducto tiene 14 mm de alto x 20 mm de ancho. Contiene bucles individuales que permiten agregar, remover y organizar fácilmente el cableado dentro del conducto.

Los conectores incorporados a la canaleta, facilitan la creación de tendidos largos de cableado al unir varias canaletas. Cada una tiene conectores de acoplamiento en cada extremo, lo que le permite personalizar la longitud del conducto y así satisfacer sus aplicaciones específicas.

La canaleta tiene 12,2 mm de alto x 4,7 mm de ancho, que le permiten montar fácilmente el conducto en madera o en placas de yeso, usando tornillos (no incluidos).

Hecho en Nylon 66 duradero, este organizador de cables de red o de alimentación es flexible y cuenta con la clasificación UL/94V-2.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Enrute los cables de su estación de trabajo, a fin de lograr un aspecto ordenado y profesional

## Características

- **ORGANICE Y ENRUTE SUS CABLES DE FORMA PROFESIONAL:** La canaleta de gestión de cableado protege los cables de los daños y los enruta en su oficina o sala de servidores
- **CANALETA EXPANSIBLE:** Cree recorridos largos de cableado engancho varias unidades de este conducto con los conectores de acoplamiento incorporados en cada extremo
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Longitud: 0,5 m | Altura: 14 mm | Ancho total: 20 mm | Diseño flexible | Nylon 66 | Clasificación UL 94V-2 | RoHS
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** La elección de los profesionales de la informática desde hace más de 30 años. Este kit de montaje de cableado de un solo canal, está respaldado por 2 años de garantía por StarTech.com. Incluye soporte técnico gratuito 24/5

---

### Rendimiento

Política de Garantía	2 Years
Especificaciones Generales	Características especiales: Bridas para gestión individual de cables
	Tamaño del agujero de montaje: 12,2mm x 4,7mm

---

### Características Físicas

Color	Gris
Tipo de Gabinete	Nylon 66
Longitud del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Ancho del Producto	19.7 in [50.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	0.7 oz [20.0 g]

---

### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	22.8 in [58.0 cm]

Ancho de la Caja	3.3 in [8.3 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [3.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [56.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Canaleta
---------------------	--------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.