


100 Supporti per Fascette Fermacavo Larghe 3,2mm - Supporti Adesivi in nylon/plastica per Fascette Serracavo - Supporti per Fasce Avvolgivaco per cavi elettrici/di rete UL/94V-2

ID prodotto: CBMCTM1



Questi supporti per fascette per cavi di formato piccolo e con cuscinetto adesivo consentono di montare le fascette da elettricista con la massima praticità per fissare un fascio di cavi alla parete o al soffitto, instradarli e organizzarli. La confezione include 100 unità di colore bianco per averne sempre in quantità a portata di mano.

Questi supporti in plastica possono essere utilizzati con fascette per cavi fino a 3,2 mm di larghezza e di qualsiasi lunghezza.

Installarli è un'operazione facile e veloce: è sufficiente rimuovere la protezione posteriore e incollarli nella posizione desiderata su qualsiasi superficie, tra cui plastica, metallo, cartongesso, legno o muratura. Una volta fissato il supporto in posizione, è possibile inserire la fascetta per cavi attraverso lo slot, posizionare il fascio di cavi all'interno della fascetta e chiudere quest'ultima per fissare sia il fascio di cavi sia la fascetta al supporto.

Questo sistema di montaggio pulito e professionale per fascette per cavi è perfetto per organizzare e instradare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi in ufficio o nella sala server.

Realizzati in robusto nylon 66 e dotati di un solido cuscinetto adesivo 3M, questi supporti per fascette per cavi presentano una resistenza al fuoco UL94 V-2 e sono omologati UL.

StarTech.com offre varie fascette per cavi compatibili con questi supporti:

Fascette per cavi bianche da 101,6 mm in confezione da 100 unità (CBMZT4N)

Fascette per cavi bianche da 101,6 mm in confezione da 1000 unità (CBMZT4NK)

Fascette per cavi nere da 101,6 mm in confezione da 100 unità (CBMZT4B)

Fascette per cavi nere da 101,6 mm in confezione da 100 unità (CBMZT4BK)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Mount zip ties to wall or ceiling to keep cables organized in your office or server room

Caratteristiche

- **CONFEZIONE DA 100 SUPPORTI PER FASCETTE:** consentono il montaggio delle fascette da elettricista su pareti o soffitti per mantenere i cavi organizzati; Supporta fascette larghe 3,2 mm di qualsiasi lunghezza; Si monta con nastro adesivo o con vite
- **RESISTENZA DI LIVELLO INDUSTRIALE:** realizzati in robusto Nylon 66, questi resistenti supporti per fascette per cavi sono conformi allo standard di resistenza al fuoco UL94 V-2
- **RIDUCONO IL DISORDINE:** facili da installare, questi piccoli supporti di plastica per cavi elettrici sono ideali per riorganizzare i cavi in ufficio o nella sala server; Garantiti a vita da StarTech.com
- **SICUREZZA E AFFIDABILITÀ:** classe di infiammabilità 94V-2 | Omologazione UL | RoHS | Conformità TAA
- **DIMENSIONI MULTIPLE:** Disponibile in formato Medio (CBMCTM2) per fascette di larghezza 4,6 mm e Grande (CBMCTM3) per fascette di larghezza 5,5 mm

Prestazioni

Norme di garanzia	2 Years
Specifiche generali	Maximum Cable Tie Width: 0.12 in. (2.3 mm)

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Tipo enclosure	Nylon 66
Lunghezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]

Larghezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Altezza prodotto	0.1 in [0.3 cm]
Peso prodotto	0.0 oz [0.2 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	100
Lunghezza Confezione	3.8 in [9.6 cm]
Package Width	4.4 in [11.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [30.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	100 - Supporti per fascette per cavi
--------------------------	--------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.