

Metal Kabelbinder Werkzeug - Metall Kabelbinder Spanner Werkzeug - Edelstahl  
Kabelbinder Installationswerkzeug - Spannen & Schneiden von Metall Kabelbindern

Produkt-ID: CBMMCTTOOL



Mit diesem tragbaren Kabelbinder-Montagewerkzeug können Sie schnell und einfach Metallkabelbinder montieren. Ein ideales Zubehör für StarTech.com Kabelbinder aus Edelstahl 316SS (50er Packung, CBMMCT; separat erhältlich).

Diese Kabelbinder-Pistole verfügt über einen einfach zu verwendenden Ein-Knopf-Mechanismus und reduziert die Zeit und die sich wiederholende Belastung für Ihre Hände beim Montieren vieler Kabelbinder. Der Metall-Kabelbinder-Spanner passt die Spannung des Kabelbinders perfekt an Ihr Kabelbündel an und schneidet überschüssiges Metall in einer Bewegung vom Kabelbinder ab.

Dieses vielseitige Werkzeug zum Spannen und Schneiden von Kabeln ist für Kabelbinderhüllen jeder Länge geeignet und unterstützt Breiten von 4,6 mm bis 7,9 mm. So kann es je nach Anwendung für eine Vielzahl von Kabelbindern verwendet werden.

Das Kabelbinder-Installationswerkzeug ist ein ideales Zubehör für StarTech.com 316SS Edelstahl-Binder - 50er Packung (CBMMCT), die für Wetterbeständigkeit und Abriebfestigkeit mit Nylon 11 beschichtet sind (separat erhältlich).

Dieses Montagewerkzeug für Metallkabelbinder ist TAA-konform.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Quickly and easily install metal cable ties

## Merkmale

- **ANGLEBIGES METALL-KABELBINDER-WERKZEUG:** Mit dieser tragbaren Kabelbinder-Montagepistole im Taschenformat lassen sich Kabelbinder aus Edelstahl 316SS schnell und einfach installieren; zur Verwendung mit mit StarTech.com Metall-Kabelbindern (CBMMCT)
- **EINFACHE BENUTZUNG:** Mit einem Ein-Knopf-Mechanismus passt der Metall-Kabelbinder-Spanner die Spannung des Kabelbinders perfekt an Ihr Kabelbündel an und schneidet überschüssiges Metall in einer Bewegung vom Kabelbinder ab
- **UNTERSTÜTZT VERSCHIEDENE GRÖSSEN:** Dieses vielseitige Werkzeug zum Spannen und Schneiden von Kabeln arbeitet mit Kabelbinderhüllen jeder Länge und ist für Breiten von 4,6 mm bis 7,9 mm geeignet
- **STARTECH.COM KABELBINDUNGEN ERHÄLTLICH:** StarTech.com bietet 50 Stück 316SS-Edelstahlkabelbinder (9 x 0,29 Zoll) mit Nylon 11 Beschichtung für Abrieb- und Witterungsbeständigkeit an; Teilenummer: CBMMCT (separat erhältlich)
- **STARTECH.COM VORTEIL:** Dieses Kabelbinder-Spann- und Schneidwerkzeug wird mit lebenslanger Garantie von StarTech.com, einschließlich technischem Support rund um die Uhr an Werktagen geliefert

---

### Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen 2 Years

Farbe	Schwarz
Produktlänge	6.1 in [15.5 cm]
Produktbreite	8.3 in [21.0 cm]
Produkthöhe	1.6 in [4.0 cm]
Produktgewicht	1.2 lb [0.6 kg]

---

### Verpackungsinform ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]

Paketbreite 5.2 in [13.3 cm]

Pakethöhe 1.9 in [4.7 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 1.4 lb [0.6 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - Kabelbinder-Spannwerkzeug

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty 2 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

