Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m

Nº de produit: SVUSB2N1_6

Les câbles de commutateur KVM USB de la série universelle de StarTech.com évitent les enchevêtrements et permettent de conserver un espace de travail net tout en offrant d'excellentes performances, grâce au commutateur StarView de StarTech.com ou tout autre commutateur KVM.

Ce câble de commutateur KVM USB+VGA 2-en-1 de 1,80 mètre est fabriqué avec des matériaux de haute qualité et est conçu de telle sorte à garantir une qualité d'image claire et nette et garantir des performances sur le long terme. Comme tous les câbles de StarTech.com, ce produit bénéficie d'une garantie à vie. Compatibilité : la liste des KVM StarTech.com est disponible dans la section Accessoires. Modèles Aten (CS102U, CS104U). Modèles Belkin (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U). Modèles TrippLite (B006-004-R). Modèles de câbles compatibles (35555, 35566, 35554, 52064)I Modèles OGear (GCS102U, GCS104U)

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Utilisation avec les commutateurs KVM universels de StarTech.com.

• Peut également être utilisé pour se connecter à plusieurs commutateurs KVM de fabrication tierce.

Spécifications techniques

- Câble vidéo coaxial offrant une image claire et nette.
- Sa conception compacte et intégrée permet de réduire les enchevêtrements de câbles.

Connecteur(s)		
	Politique de garantie	Lifetime
	Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	Connecteur B	1 - USB B (4 broches)
		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
	Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
	Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
	Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
	Poids du produit	10.2 oz [290.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	10.0 in [25.4 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.0 in [2.6 cm]
	Poids brut	10.9 oz [308.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble KVM USB 2 en 1 – 1,80 m

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis