

Tyrap Tang, Metalen Kabelbindertang, Stainless Steel Tie Wrap Kniptang, Knip/Aantrek Tang voor Metalen Kabelbinders, Kabelbinder Aantrektang, Kabelbindtang

Productcode: CBMMCTTOOL



Met deze draagbare kabelbindertang kunt u metalen kabelbinders snel en gemakkelijk installeren. Een ideale accessoire voor de StarTech.com 316SS roestvrijstalen kabelbinders die apart verkrijgbaar zijn per 50 stuks (CBMMCT).

Deze kabelbindertang is ontworpen met een gebruiksvriendelijk mechanisme waarbij één keer knijpen voldoende is. Hierdoor kan u snel werken en vermindert u de belasting van de handen bij het installeren van veel kabelbinders. De metalen kabelbinderspanner stemt de spanning van de kabelbinder perfect af op uw kabelbundel en knipt overmatig metaal eraf - alles in één beweging.

Deze veelzijdige kabelbindertang is geschikt voor kabelbinders van elke lengte en met een breedte van 4,6 mm tot 7,9 mm en kan dus gebruikt worden voor verschillende soorten toepassingen.

Het gereedschap voor de installatie van kabelbinders is de ideale accessoire voor StarTech.com 316SS roestvrijstalen kabelbinders - set van 50 stuks (CBMMCT) met een schuur- en weerbestendige nylon 11 coating (apart verkrijgbaar).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Quickly and easily install metal cable ties

Eigenschappen

- **DUURZAME METALEN KABELBINDERTANG:** Met deze kabelbindertang van zakformaat kunt u 316SS roestvrijstalen kabelbinders snel en gemakkelijk installeren; bij uitstek geschikt voor metalen kabelbinders van StarTech.com (CBMMCT)
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK** Met één keer knijpen kiest de metalen kabelbindertang de perfecte spanning voor uw kabelbundel en knipt overmatig metaal eraf
- **GESCHIKT VOOR DIVERSE MATEN:** Dit veelzijdige kabelspan- en snijgereedschap is geschikt voor kabelbinders van elke lengte en met een breedte van 4,6 mm tot 7,9 mm
- **BIJ STARTECH.COM VERKRIJGBARE KABELBINDERS:** StarTech.com biedt een set van 50 roestvrijstalen 316SS kabelbinders (22,5 x 1,18 cm) met een schuur- en weerbestendige nylon 11 coating; onderdeelnummer: CBMMCT (apart verkrijgbaar)
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Dit kabelbinderspan- en snijgereedschap heeft levenslange garantie van StarTech.com, inclusief 24/5 technische ondersteuning

Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Zwart
Lengte product	6.1 in [15.5 cm]
Breedte product	8.3 in [21.0 cm]
Hoogte product	1.6 in [4.0 cm]
Gewicht product	1.2 lb [0.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.2 in [13.3 cm]
Package Height	1.9 in [4.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.4 lb [0.6 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - Kabelbinderspanner

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.