

100 Stück mittelgroße Kabelschellen mit Nagel - wiederverwendbare Nagelschellen - Kunststoff Kabelhalterung - Ethernet/AV/Coax/Strömkabel Nagelschellen - Weiß - TAA

Produkt-ID: CBMNMCC2



Diese Kabelclips mit einem Nagel befestigen Kabel an der Wand, um sie zu führen und zu organisieren. 100 weiße Kabelclips sind im Lieferumfang enthalten, sodass Sie genügend zur Hand haben.

Mit diesen Elektrokabelclips mit Stahlnagel können Sie Kabel bei der Montage an einer Wand verlegen. Sie sind für Kabel von 5 mm bis 7 mm Durchmesser geeignet. Sie sind schnell und einfach zu installieren, zu entfernen und wiederzuverwenden und verfügen über einen mitgelieferten Stahlnagel (2 mm x 25 mm), der sie sichert und an der Wand fixiert - perfekt zum Organisieren und Führen von Netzwerkkabeln, Stromkabeln oder anderen Kabeln zu Hause oder im Büro.

Diese Kabelclips sind aus strapazierfähigem PE-Material hergestellt und mit einem verzinkten Stahlnagel versehen. Sie gewährleisten eine hohe Tragfähigkeit, sind korrosionsbeständig und eignen sich zur Befestigung von Kabelbündeln an Holz, Trockenbauwänden und Mauerwerk.

Für verschiedene Anwendungen bietet StarTech.com eine Vielzahl von Nagel-Kabelclips mit einem oder zwei Nägeln:

Mittelgroße Kabelclips mit einem Stahlnagel - 100er Packung (CBMNMCC2)

Große Kabelclips mit einem Stahlnagel - 100er Packung (CBMNMCC3)

Extragroße Kabelclips mit einem Stahlnagel - 100er Packung (CBMNMCC4)

Mittelgroße Kabelclips mit zwei Stahlnägeln - 100er Packung (CBMDNMCC1)

Große Kabelclips mit zwei Stahlnägeln - 100er Packung (CBMDNMCC2)

Diese Kabelclips sind TAA-konform.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Sorgen Sie bei der Montage an einer Wand oder der Decke in Ihrem Büro oder Serverraum für eine ordnungsgemäße Kabelführung

Merkmale

- 100ER PACKUNG KABELCLIPS MIT NAGEL: Die Klemmen halten Kabel mit einem Durchmesser von 5-7 mm und sorgen für Ordnung; Montage und Wiederverwendung mit einem Stahlnagel (2 mm x 25 mm)
- HOCHWERTIG: Kabelbefestigungselemente aus haltbarem PE mit einem Stahlnagel zur Sicherstellung der Wiederverwendbarkeit/Langlebigkeit; Stahlnagel sorgt für einfache Montage, Tragfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit; TAA
- WENIGER KABELGEWIRR: Fixieren Sie Koaxialkabel, RJ11-Telefonkabel, Audio-, Video-, RJ45 CAT5/CAT6- Ethernet Netzwerk- und USB-Kabel an Fußleisten und Holzverkleidungen zur Reduzierung von Kabelgewirr; geeignet für Holz, Ziegel/Trockenbau und Mauerwerk
- ERHÄLTLICH IN WEITEREN GRÖSSEN: Groß (CBMDNMCC3) für Kabel von 7-10 mm mit Nagel von 1,6 x 25 mm; Extragroß (CBMNMC4) für Kabel von 10-14 mm mit Nagel von 2 x 30 mm
- STARTECH.COM VORTEIL: Diese weißen wiederverwendbaren Drahthaltestifte werden mit lebenslanger Garantie von StarTech.com, einschließlich technischem Support rund um die Uhr an Werktagen geliefert

Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen 2 Years

| | |
|---------------|-----------------|
| Farbe | Weiß |
| Gehäusetyp | PE |
| Produktlänge | 0.4 in [1.1 cm] |
| Produktbreite | 0.2 in [0.6 cm] |

Produkthöhe 1.0 in [2.5 cm]

Produktgewicht 0.0 oz [0.9 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge 100

Paketlänge 3.9 in [9.9 cm]

Paketbreite 4.8 in [12.2 cm]

Pakethöhe 0.9 in [2.3 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 3.1 oz [87.1 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 100 - Kabel-Clips

Garantieinformatio
nen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.