Câble commutateur KM USB 3.0 avec transfert de fichiers

Nº de produit: SVUSB3DSA

Le commutateur KVM à permutation entre deux systèmes SVUSB3DSA 2 ports USB 3.0 vous permet de partager les entrées vidéo, de clavier et de souris, et il vous permet de transférer des fichiers entre deux systèmes Windows®, le tout par une connexion USB 3.0 à chaque système. Une fois la connexion établie, vous pouvez déplacer le curseur de votre souris naturellement entre les systèmes pour un contrôle KVM fluide.

Ce commutateur KVM USB permet le partage de l'affichage (mode étendu ou réfléchi) d'un ordinateur ou l'autre, transformant votre deuxième ordinateur portable, votre tablette ou votre ordinateur en écran partagé. La prise en charge intégrée des écrans tactiles vous permet d'utiliser l'écran tactile d'un de vos systèmes connectés afin de contrôler à l'écran le système étendu ou réfléchi.

La prise en charge intégrée du transfert de fichiers facilite le partage de fichiers à l'aide d'une connexion KVM USB 3.0. Au clic d'un bouton, une fenêtre de transfert de fichiers s'affiche et vous permet de glisser-déposer ou de copier-coller des fichiers vers un répertoire sur l'autre ordinateur. L'appareil prend également en charge le partage du bloc-notes afin que vous puissiez copier-coller du texte entre les systèmes.

L'interface USB 3.0 procure une voie de données de 5 Gb/s, assurant des transferts de fichiers, une lecture vidéo fluide et des tâches de transfert rapides tout en étant rétrocompatible à USB 2.0.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Partagez les ressources de carte vidéo et de disque dur entre deux ordinateurs avec partage d'affichage et prise en charge du transfert de fichiers

• Contrôlez deux systèmes avec un clavier et une souris

• Utilisez une tablette ou un ordinateur portable à écran tactile Windows® pour contrôler un système standard sans écran tactile

Spécifications techniques

• Partage du clavier, de la souris et de l'écran entre deux systèmes Windows®

• Une seule connexion USB 3.0 par système

• Prise en charge du transfert de fichiers et du partage du bloc-notes

• Prise en charge des écrans tactiles

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de ports KVM	2
	Plateformes prises en charge	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Montage sur bâti	Non
	Câbles inclus	Oui
	ID du chipset	MCT - WH90
Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Contrôle IP KVM	Non

	Hot-Key Selection	Non
	Nombre max. d'utilisateurs	1
Connecteur(s)		
	Connecteurs hôte	2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Offert avec port USB 2.0/3.0 (USB 3.0 recommandé)
		Unité centrale : Intel Core i3 2,8 GHz ou supérieur
		RAM : 2 Go ou plus
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Humidité	Humidité relative de 0 ~ 85 % (sans condensation)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	4.9 ft [1.5 m]
	Longueur du produit	1.9 in [49.0 mm]
	Largeur du produit	0.7 in [1.9 cm]
	Hauteur du produit	0.4 in [0.9 cm]
	Poids du produit	1.3 oz [37.0 g]

Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.9 in [17.5 cm]
	Largeur du Paquet	5.7 in [14.5 cm]
	Hauteur du Paquet	1.2 in [30.0 mm]
	Poids brut	5.7 oz [161.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble commutateur KM USB 3.0
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis