

100 Colliers à Clou Attache Câble, Double Clou Acier, Clip de Câble Réutilisable, Fixation Brique/Cloisons Sèches, Câbles Ethernet/AV/Coaxial, Attache Câble, Blanc, TAA

Nº de produit: CBMDNMCC1



Ces colliers attache câble à double clou fixent les câbles au mur pour les acheminer et les organiser. 100 clips de câble blancs sont inclus, ce qui vous assure d'en avoir beaucoup sous la main.

Ces colliers attache câble à deux clous en acier vous permettent de faire passer les câbles tout en les fixant à un mur ou à un plafond. Ils présentent des dimensions internes de 12,5 mm x 8 mm. Ils sont faciles et rapides à installer, à retirer et à réutiliser. Deux clous en acier de 1,78 mm x 31 mm inclus fixent le faisceau et le monte au mur. Parfait pour organiser et acheminer les câbles réseau, les câbles d'alimentation, les câbles électriques ou autres câbles à la maison ou au bureau.

Fabriqués en matériau PE durable et dotés de 2 clous en fer galvanisé, ces serre-câbles assurent une forte capacité de charge et sont résistants à la corrosion et adaptés à la fixation de faisceaux de câbles sur le bois, les cloisons sèches et la maçonnerie.

Pour répondre à différentes applications, StarTech.com propose une variété de clips de câble à clou simple et double :

Colliers Attache Câble - Medium - 1 clou - Lot de 100 (CBMNMCC2)

Colliers Attache Câble - Large - 1 clou - Lot de 100 (CBMNMCC3)

Colliers Attache Câble - Extra Large - 1 clou - Lot de 100 - paquet de 100 (CBMNMCC4)

Colliers Attache Câble - Medium - 2 clous - Lot de 100 (CBMDNMCC1)

Colliers Attache Câble - Large - 2 clous - Lot de 100 (CBMDNMCC2)

Ces clips de câble sont conformes à la norme TAA. StarTech.com est le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Acheminez les câbles tout en les fixant au mur ou au plafond de votre bureau ou de votre salle de serveurs

Spécifications techniques

- PAQUET DE 100 COLLIER A CLOUS : Les colliers à clou attache câble, dont les dimensions internes sont de 12,5 mm x 8 mm, permettent d'organiser les câbles. Installation et réutilisation grâce aux 2 clous en acier de 1,78 mm x 31 mm.
- HAUTE QUALITÉ : Les pinces sont fabriquées en PE durable et comportent des clous en acier pour garantir une installation facile et de longue durée. 2 clous en acier garantissent une forte capacité de charge et une résistance à la corrosion. Conforme TAA.
- RÉDUISEZ LES ENCOMBREMENTS : Fixez les câbles coaxiaux, les fils téléphoniques RJ11, les câbles audio et vidéo, les câbles réseau RJ45 CAT5/CAT6 et les câbles USB aux plinthes et aux boiseries pour réduire les encombres. Convient aux surfaces en bois, en cloison sèche et en brique.
- MULTI-LONGUEUR : Également disponible au format Large (CBMDNMCC2) avec des dimensions internes de 18,7 mm x 8 mm et une taille de clou en acier de 1,86 mm x 31 mm. Matériau en plastique blanc (PE)
- AVANTAGE STARTECH.COM : StarTech.com offre pour ces clips de câbles une garantie gratuite à vie et un support technique multilingue 24/5 basé en Amérique du Nord.

Performance

Politique de garantie 2 Years

Spécifications générales Nail Size: 0.07 in [1.86 mm] x 1.22 in [31 mm]

Internal dimensions: 0.49 in [12.5 mm] x 0.31 in [8 mm]

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Type de boîtier	PE
Longueur du produit	0.4 in [0.9 cm]
Largeur du produit	0.9 in [2.2 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [3.1 cm]
Poids du produit	0.1 oz [2.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	100
Longueur du Paquet	5.1 in [12.9 cm]
Largeur du Paquet	5.8 in [14.8 cm]
Hauteur du Paquet	1.8 in [4.5 cm]
Poids brut	7.5 oz [212.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	100 - Connecteurs de câbles
-----------------------	-----------------------------

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

