

100 Pack Extra Large Cable Clips with Nail - Reusable - Nail-in Clamps - Wire Holding Clips - Ethernet Cord/AV/Coax Cable Fasteners - Brick/Drywall Mounting Cable Tacks - White - TAA

Produkt ID: CBMNMCC4



Dessa kabelclips med en spik säkrar kablar mot väggen så att du kan dra och organisera dem. 100 vita kabelclips ingår, vilket garanterar att du har gott om kabelclips till hands.

Säkra dina kablar med en medföljande stålspek

Med dessa elkabelclips med stålspek kan du bunta ihop kablar medan du monterar dem på en vägg. De håller kablar från 10 mm till 14 mm i diameter. De är snabba och enkla att installera, ta bort och återanvända, med en 2 mm x 30 mm stålspek som säkrar fast bunten och monterar den på väggen - perfekt för att organisera och leda nätverkskablar, strömkablar eller andra kablar hemma eller på kontoret.

Industriell styrka

Dessa kabelklämmor är tillverkade av slitstarkt PE-material och har en galvaniserad stålspek och garanterar en stark bärlast och är korrosionsbeständiga och lämpliga för att fästa kabelbuntar på trä, gips och murverk.

Finns i olika storlekar

StarTech.com erbjuder en mängd enkla och dubbla spikkabelklämmor för att anpassa olika tillämpningar:

Medelstora kabelclips med en spik i stål - 100-pack (CBMNMCC2)

Stor kabelclips med en spik i stål - 100-pack (CBMNMCC3)

Extra stor kabelclips med en spik i stål - 100-pack (CBMNMCC4)

Medelstora kabelclips med två spikar i stål - 100-pack (CBMDNMCC1)

Stor kabelclips med två spikar i stål - 100-pack (CBMDNMCC2)

Dessa kabelclips är TAA-kompatibla. StarTech.com har varit IT-proffsens förstahandsval i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Dra kablarna med montering på vägg eller tak i ditt kontor eller serverrum

Funktioner

- 100-PACK MED KABELCLIPS MED SPIK: Klämmor håller kablar från 10-14 mm i diameter, håller kablarna organiserade. Installera och återanvänd med en stålspek 2 mm x 30 mm
- HÖG KVALITET: Sladdmonterade fästelement tillverkade med hållbart PE-material med en stålspek för att säkerställa återanvändning/lång livslängd. Stålspeken garanterar enkel installation, bärkapacitet och korrosionsbeständighet. TAA
- SLIPP SLADDHÄRVOR: Säkra koaxialkablar, RJ11-telefon-, ljud-, video-, RJ45 CAT5/CAT6 Ethernet-nätverks- och USB-kablar till golvlister och trädetaljer för att minska röran. Lämplig för trä, tegel/gips och murverk
- TILLGÄNGLIGA I ANDRA STORLEKAR: Medelstor (CBMDNMCC2) håller kablar från 5-7 mm med 1,6 x 25 mm spik. Stor (CBMDNMCC3) håller kablar från 7-10 mm med 1,6 x 25 mm spik
- FÖRDELARNA MED STARTECH.COM: Dessa vita återanvändbara ledningsclips stöds under hela livslängden av StarTech.com, inklusive teknisk support dygnet runt.

Utseende

Garantipolicy	2 Years
Färg	Vit
Kabinettyp	PE
Produktlängd	0.5 in [1.2 cm]

	Produktbredd	0.6 in [1.5 cm]
	Produkthöjd	1.2 in [3.0 cm]
	Produktvikt	0.1 oz [1.5 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	100
	Paketets längd	4.0 in [10.1 cm]
	Paketets bredd	6.1 in [15.5 cm]
	Paketets höjd	1.9 in [4.8 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.4 oz [154.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	100 - kabelclips
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.