

Canaleta de Gestión de Cableado Sólido con Cinta Adhesiva y Tapa, 29 mm An x 20 mm Al - 1,8 m Lar. Kit de PVC - Ocultador de Cables de Red o Alimentación - Sistema de Conducto de Pared para Cables - UL

ID del Producto: CBMOWD3220



Esta canaleta de 1,8 m de longitud para la gestión de cableado guía los cables de su oficina o sala de servidores, al tiempo que los oculta con el fin de crear un aspecto ordenado y profesional.

Esta canaleta de gestión de cableado, protege los cables contra daños, mientras que los enruta de forma ordenada en su oficina o sala de servidores. El conducto tiene 20 mm de alto x 29 mm de ancho. La canaleta también tiene un diseño duradero de una pieza que se abre por un lado, permitiéndole adicionar o retirar cables fácilmente sin la molestia de quitar la cubierta/tapa del conducto.

Con un respaldo adhesivo, la canaleta para cables puede ser instalada simplemente despegando el respaldo protector y pegándola en el lugar que desee, en cualquier superficie, incluyendo madera, panel yeso, vidrio o mampostería.

Hecho en PVC autoextinguible, es robusto y a prueba de deformaciones. Este ocultador de cables de red o alimentación, es resistente al fuego con una clasificación M1 NF y un punto de ablandamiento Vicat de 86C. Está clasificado como UL/94V-0..

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Protege los cables de daños, a la vez que los enruta en el espacio de oficinas o salas de servidores

Características

- ORGANICE Y ENRUTE SUS CABLES DE FORMA PROFESIONAL: La canaleta de diseño cerrado y sólido, protege los cables contra daños/polvo/residuos y los enruta en su oficina o sala de servidores
- RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL: PVC resistente a la deformación, autoextinguible, ocultador sólido de cables de red y de alimentación con resistencia al fuego M1 y punto de ablandamiento Vicat M1. Con clasificación UL 94V-0, y aprobado por UL/CSA
- DISEÑO FLEXIBLE: Adicione o remueva fácilmente cables al tendido con el sencillo mecanismo de cierre de la cubierta. Pégala a cualquier superficie con la cinta adhesiva o haciendo orificios en la base
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Longitud: 1,8 m | Altura: 20 mm | Ancho total: 29 mm | RoHS
- LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La elección de los profesionales de la informática desde hace más de 30 años. Este kit de montaje de cableado de un solo canal, está respaldado por 2 años de garantía por StarTech.com. Incluye soporte técnico gratuito 24/5

Rendimiento

| | |
|----------------------------|--|
| Política de Garantía | 2 Years |
| Especificaciones Generales | Características especiales: Diseño de una sola pieza Reverso adhesivo |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Color | Blanco |
| Tipo de Gabinete | PVC |
| Longitud del Producto | 1.3 in [3.2 cm] |
| Ancho del Producto | 72.0 in [183.0 cm] |
| Altura del Producto | 0.8 in [2.0 cm] |
| Peso del Producto | 13.8 oz [390.0 g] |

Información de la Caja

| | |
|----------------------|-----------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 1.3 in [3.2 cm] |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Ancho de la Caja | 6.0 ft [1.8 m] |
| Altura de la Caja | 0.8 in [2.0 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 13.8 oz [390.0 g] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Canaleta para cables |
|---------------------|--------------------------|

Información Acerca de la Garantía

| | |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Años |
|----------|--------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

