

1,8m Kabelkanal Selbstklebend, 45x27mm, PVC, Sockelleiste/Wandkabelkanal, UL geprüft

Produkt-ID: CBMOWD4527



Dieser 1,8m lange Kabelkanal sorgt für eine saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum und verdeckt gleichzeitig die Kabel, um ein aufgeräumtes und professionelles Erscheinungsbild zu schaffen.

Dieser Kabelkanal schützt Kabel vor Beschädigungen und sorgt gleichzeitig für eine saubere Verlegung in Ihrem Büro oder Serverraum. Der 1,8m lange Kabelkanal hat eine Höhe von 27mm und eine Breite von 45mm. Der Kabelkanal verfügt über ein robustes, einteiliges Design, das sich auf einer Seite öffnen lässt, so dass Sie leicht Kabel hinzufügen oder entfernen können, ohne die Abdeckung des Kabelbündelhalters entfernen zu müssen.

Mit einer selbstklebenden Rückseite kann der Kabelbündelhalter einfach durch Abziehen der Schutzfolie und Aufkleben an der gewünschten Stelle auf jeder Oberfläche, einschließlich Holz, Trockenbau, Glas oder Mauerwerk, installiert werden.

Hergestellt aus selbstverlöschendem PVC, das robust und verwindungssteif ist, ist dieser Netzwerk-/Stromkabelverteiler feuerbeständig nach M1-Rating NF mit einem Vicat-Erweichungspunkt von 186F (86C) und hat eine UL/94V-0-Zulassung.

Dieser Kabelmanagement-Raceway ist TAA-konform.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schutz der Kabel vor Beschädigungen und saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum

Merkmale

- **PROFESSIONELLE ORGANISIERUNG & VERLEITUNG VON KABELN:** Kabelmanagement-Rinne mit solider, geschlossener Konstruktion zum Schutz der Kabel vor Beschädigung/Staub/Schmutz und zur sauberen Verlegung in Ihrem Büro oder Serverraum
- **INDUSTRIELLE STÄRKE:** Aus robustem, verwindungssteifem, selbstverlöschendem PVC gefertigt, ist diese Netzwerk-/Stromkabelabdeckung feuerbeständig nach M1 (NF) mit Vicat-Erweichungspunkt bei 86 °C (186 F); nach UL 94V-0
- **FLEXIBLES DESIGN:** Einfaches Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln zu Ihrem Kabelstrang mit dem einfachen Deckelverriegelungsmechanismus / Anbringen auf jeder Oberfläche mit dem beiliegenden Klebeband oder durch Bohren von Löchern durch den Sockel
- **TECHNISCHE DATEN:** Länge: 1,8m | Höhe: 27mm | Gesamtbreite: 45mm | RoHS
- **STARTECH.COM VORTEIL:** Seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis; Dieses Kabelabdeckungs-Kit/Verkabelungskanalsystem für die Oberflächenmontage wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten

Leistung

Garantiebestimmungen 2 Years

Allgemeine
Spezifikationen

Besondere Funktionen: Einteiliges Design
Selbstklebende Rückseite

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Gehäusotyp	PVC
Produktlänge	1.8 in [4.5 cm]
Produktbreite	72.0 in [183.0 cm]
Produkthöhe	1.1 in [2.7 cm]
Produktgewicht	1.6 lb [0.7 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	1.8 in [4.5 cm]
Paketbreite	6.0 ft [1.8 m]
Pakethöhe	1.1 in [2.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 lb [0.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Kabelkanal
--------------------	----------------

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.