

20 Pack Cable Raceway End Cap for CBMWD3816 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting End Cap - Cable Raceway Connectors - Wiring Duct End Piece - UL Rated - TAA

Produkt-ID: CBMWD3816E



Diese 20er Packung von Kabelkanal-Endstücken kann mit dem StarTech.com CBMWD3816-Kabelkanalsystem verwendet werden.

Verwenden Sie diese Kabelkanal-Abschlussstücke mit dem StarTech.com CBMWD3816-Kabelkanal, um sie abzuschließen und Ihrem Büro oder Serverraum ein professionelles Erscheinungsbild zu verleihen.

Diese aus robustem, selbstverlöschendem und verwindungssteifem ABS hergestellten Kabelkanalverbinder sind UL-zugelassen und haben eine Flammbewertung von 94HB (waagerechte Brennprobe).

Kombinieren Sie dieses Endstück mit anderem Kabelkanalsystem-Zubehör für StarTech.com CBMWD3816, um Ihrer Kabelmanagementlösung ein einheitliches Aussehen zu verleihen.

Die Kopplung (CBMWD3816C) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und erweitert die Länge Ihres Kanals.

Das innere Winkelstück (CBMWD3816I) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle an Ecken in einem Winkel von 90 Grad.

Das seitliche Winkelstück (CBMWD3816L) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel an der Wand hoch.

Das äußere Winkelstück (CBMWD3816O) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle und führt sie in einem Winkel von 90 Grad um Ecken.

Der T-Steckverbinder (CBMWD3816T) (20er Packung) verbindet drei Kanäle mit einem T-Stück.

Dieses Kabelmanagement-Kanal-Endstück ist TAA-konform.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Merkmale

- **VERLEIHEN SIE IHREM KABELMANAGEMENT-KANAL EINE PROFESSIONELLE OPTIK:** Verwenden Sie diese Kabelkanalendkappen (20er Packung) mit StarTech.com CBMWD3816-Kabelkanälen, um die Enden der Kanäle in Ihrem Arbeitsbereich sauber abzuschließen
- **FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG GEEIGNET:** Diese aus robustem, verwindungssteifem ABS hergestellten Kabelkanal-Endstücke sind UL-zugelassen und haben eine Flammbarkeitsbewertung von 94HB (waagerechte Brennlage); selbstverlöschend
- **WEITERES ZUBEHÖR FÜR KABELKANAL:** Kopplung (CBMWD3816C), inneres Winkelstück (CBMWD3816I), seitliches Winkelstück (CBMWD3816L), äußeres Winkelstück (CBMWD3816O), T-Steckverbinder (CBMWD3816T); separat erhältlich
- **TECHNISCHE DATEN:** Produktlänge: 16 mm | Steckerbreite: 38 mm | Steckerhöhe: 16 mm | Weiß | RoHS
- **STARTECH.COM ADVANTAGE:** IT professionals choice for over 30 years; these wiring duct end caps are backed for 2 years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen	2 Years
Farbe	Grau
Gehäusetyp	ABS
Produktlänge	0.6 in [1.6 cm]
Produktbreite	1.6 in [4.1 cm]

Produkthöhe 0.6 in [1.6 cm]

Produktgewicht 0.1 oz [3.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 4.3 in [11.0 cm]

Paketbreite 5.6 in [14.2 cm]

Pakethöhe 1.7 in [4.2 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 2.3 oz [64.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 20 - Endkappen

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.