

Kabelbinder 100x2.5 mm - Selbstsichernde Nylon-Kabelbinder mit Gebogener Spitze, Bündeldurchmesser bis zum 22 mm , 8 kg Zugfestigkeit, 94V-2/UL, 1000 Stück - Schwarz

Produkt-ID: CBMZT4BK



Mit diesen extra kleinen Kabelbindern können Sie bequem mehrere Kabel bündeln und sichern, um sie zu verlegen und zu organisieren. 1000 schwarze Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten, so dass Sie immer genügend zur Hand haben.

Diese Kabelbinder aus Kunststoff haben eine Länge von 10 cm und sichern Kabelbündel bis zu einem Durchmesser von 22 mm. Sie sind schnell und einfach zu installieren oder zu entfernen, mit einstellbarer Spannung und einem einfachen einteiligen Design - perfekt für die Organisation von Netzkabeln, Stromkabeln oder anderen Kabeln an Ihrem Heim- oder Büroarbeitsplatz.

Aus strapazierfähigem Nylon 66 Material gefertigt, sind diese Kabelbinder robust und doch flexibel. Sie wurden rigoros getestet, um ein Gewicht von bis zu 8 kg zu tragen und sind nach UL94 V-2 feuerbeständig, UL-geprüft sowie CE- und Lloyd's Register-zertifiziert.

Um jeder Anwendung gerecht zu werden, bietet StarTech.com eine große Auswahl an diesen Kabelbindern in verschiedenen Längen und Farben an:

100 Stück - 10 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT4B)

100 Stück - 10 cm weiße Kabelbinder (CBMZT4N)

1000 Stück - 10 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT4BK)

1000 Stück - 10 cm weiße Kabelbinder (CBMZT4NK)

100 Stück - 15 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT6B)

100 Stück - 15 cm weiße Kabelbinder (CBMZT6N)

1000 Stück - 15 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT6BK)

1000 Stück - 15 cm weiße Kabelbinder (CBMZT6NK)

100 Stück - 20 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT8B)

100 Stück - 20 cm weiße Kabelbinder (CBMZT8N)

1000 Stück - 20 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT8BK)

1000 Stück - 20 cm weiße Kabelbinder (CBMZT8NK)

100 Stück - 25 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT10B)

100 Stück - 25 cm weiße Kabelbinder (CBMZT10N)

1000 Stück - 25 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT10BK)

1000 Stück - 25 cm weiße Kabelbinder (CBMZT10NK)

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **1000 STÜCK KABELBINDER:** Ordnen Sie Kabel mit 10 cm langen Schwarzen Kabelbindern, für Bündeldurchmesser bis zum 22 mm, mit gebogener Spitze; werkzeuglose Installation; UL Dateinummer: E97527
- **INDUSTRIELLE STÄRKE:** Diese robusten, jedoch flexiblen, verstellbaren Kabelbinder aus strapazierfähigem Nylon 66 Material sind für ein Gewicht von bis zu 8,2 kg getestet und entsprechen der Brandschutzklasse UL94 V-2
- **WEITERE GRÖSSEN ERHÄLTlich:** Erhältlich in 15 cm für 39 mm Bündeldurchmesser | 20 cm für 55 mm Bündeldurchmesser | 25 cm für 68 mm Bündeldurchmesser | Schwarz oder Weiß
- **ZUVERLÄSSIGE SICHERHEIT:** Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 | UL geprüft | CE | Lloyd's Register Certified | RoHS | TAA-konform
- **UNORDNUNG REDUZIEREN:** Diese kleine Kabelbinder aus Kunststoff sind einfach zu installieren und

festzuziehen . Sie sind ideal, um Ihren Arbeitsplatz zu Hause oder im Büro neu zu organisieren

Physische
Eigenschaften

Garantiebestimmungen	2 Years
Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Nylon 66
Produktlänge	3.9 in [10.0 cm]
Produktbreite	0.1 in [0.2 cm]
Produkthöhe	0.0 in [0.1 cm]
Produktgewicht	0.0 oz [0.2 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1000
Paketlänge	7.1 in [18.1 cm]
Paketbreite	6.1 in [15.5 cm]
Pakethöhe	2.0 in [5.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.5 oz [268.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1000 - Kabelbinder
--------------------	--------------------

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.