USB-C naar Gigabit Ethernet Adapter, Wit, Thunderbolt 3 / 4 Compatibel, Windows & Mac, USB Type C naar RJ45 LAN Netwerkadapter

Productcode: US1GC30W

Nu kunt u gemakkelijk verbinding maken met een gigabit netwerk via de USB Type-C™ of Thunderbolt™ 3 poort van uw laptop of desktop. Deze gigabit Ethernet (GbE) netwerkadapter biedt een betrouwbare netwerkverbinding zonder dat u stuurprogramma's hoeft te installeren. Deze netwerkadapter is direct gebruiksklaar - met native stuurprogrammaondersteuning voor een snelle installatie.

De USB Type-C™ netwerkadapter ondersteunt de volledige gigabit bandbreedte door de snelheid van USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) te benutten. U hebt toegang tot zeer grote bestanden via het netwerk met gigabitsnelheden.

Gebruiksklaar in een mum van tijd. Steek de adapter gewoon in de USB-C poort van uw laptop en maak verbinding met uw netwerk. De netwerkadapter-chipset biedt native stuurprogrammaondersteuning, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over het installeren van extra software.

De USB Type-C connector is kleiner en gebruiksvriendelijker dan vorige USB connectors. Dankzij het omkeerbare design kunt u deze connector in uw apparaten steken ongeacht welke kant omhoogwijst. Steek de kabel er telkens weer correct in - frustratie of beschadigde poorten behoren tot het verleden.

Deze compacte en draagbare USB gigabit netwerkadapter is de ideale desktop-netwerkadapter of laptopaccessoire. De adapter wordt direct gevoed vanaf de USB-poort, waardoor u onderweg gemakkelijk verbinding kunt maken. Bovendien is de adapter door het lichtgewicht design de perfecte reisgenoot voor uw Chromebook Pixel™ of MacBook.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Voeg gigabit Ethernet-capaciteit toe aan uw MacBook of Chromebook Pixel

• Verander uw USB-C poort in een gigabit LAN

Eigenschappen

• USB-C NETWERKADAPTER: USB-C naar RJ45-adapter voegt een Ethernet-poort toe aan je computer met ondersteuning tot Gigabit snelheden op 10/100/1000 Mbps netwerken; Ideaal voor betrouwbare bekabelde Gigabit netwerkverbindingen, of als alternatief voor WiFi

• FULL FEATURED: USB-C naar Ethernet dongle maakt gebruik van Realtek RTL8153 Chipset voor native compatibiliteit met laptops, desktops en 2-in-1 computers; Compatibel met USB C, Thunderbolt 3 en Thunderbolt 4

• OS COMPATIBILITEIT: laptop USB NIC-adapter biedt plug-and-play-connectiviteit (geen installatie van stuurprogramma vereist); Werkt met Windows versie 7 en hoger, Windows Server, macOS 10.14 en hoger, Linux kernel 4.11 en hoger (alleen LTS) en Chrome OS.

• VEELZIJDIG DESIGN: deze USB Type-C NIC/Gigabit netwerkadapter heeft een compact en lichtgewicht ontwerp en is makkelijk mee te nemen, zodat u uw laptop altijd en overal veilig kan aansluiten op een Gigabit Ethernet-netwerk; USB bus-powered

• TECH SPECS: USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Gbps); Compatibel met USB 3.0/2.0; 1x RJ45 Poort; Vaste Kabel; 10/100/1000 Mbps; Realtek RTL8153 Chipset ; 9K Jumbo Frames; VLAN Tagging; Wake-on-LAN; Kleur: Wit

---

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1

	Interface	RJ45 (gigabit Ethernet)
	Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
	Chipsetcode	Realtek - RTL8153
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Ja
	Full duplex ondersteuning	Ja
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
	Externe poorten	1 - RJ-45
Software		
	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 macOS 10.7 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in macOS Linux Kernel 2.6.25 en hoger Alleen LTS-versies Chrome OS®
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Jumbo frames worden niet meer ondersteund in macOS
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB

	Ingangsspanning	5V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10%-85% RV
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Wit
	Form Factor	Aangesloten kabel
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	5.7 in [145 mm]
	Lengte product	8.3 in [21.0 cm]
	Breedte product	1.0 in [2.5 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
	Gewicht product	0.8 oz [24.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	6.8 in [17.2 cm]
	Package Width	5.6 in [14.3 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.9 oz [82.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB-C naar GbE netwerkadapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.