Extender USB 1 porta Cat5/6 - Fino a 50 metri

ID prodotto: USB110EXT

L'extender USBthere di StarTech.com offre una soluzione di estensione per USB, permettendo il posizionamento di un dispositivo USB fino a 50 m di distanza dal computer, cioè 10 volte di più di un normale cavo USB. L'extender USB si compone di unità sia locale che remota, da connettere insieme per estendere la distanza di connessione USB tramite il cavo Ethernet Cat5/6 standard. Offrendo una soluzione di estensione USB conveniente, l'extender USB USBthere consente di risparmiare i costi di acquisto di hub aggiuntivi, ripetitori, adattatori di alimentazione o software, rendendolo perfetto per un'ampia serie di applicazioni, tra cui dispositivi di sicurezza e sorveglianza come videocamere USB e così via. USBthere è progettato per fornire prestazioni affidabili su lunga durata e lunghe distanze ed è dotato di garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Windows 7

Linux

Applicazioni

• Per connettere tastiere USB, mouse, stampanti o scanner al sistema in una postazione remota

• Per estendere il collegamento di una whiteboard elettronica fino a 50 m in sale di rappresentanza o sale conferenze senza bisogno di alimentazione esterna

• Per estendere il collegamento di un dispositivo USB a maggiore consumo energetico, come una webcam, senza cavi extra o sorgenti di alimentazione esterne

• Per punti informativi o terminali passivi in cui il sistema effettivo può essere posizionato in un punto sicuro e protetto

Caratteristiche

• Per estendere la distanza di connessione di un dispositivo USB fino a 50 metri

• Fornisce fino a 300 mA di alimentazione a 50 metri

• Non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

• Installazione e configurazione semplici, senza software o driver richiesti

• Conforme alle specifiche USB 1.1, con supporto per velocità di trasferimento dei dati fino a 12 Mbps

• Fornitura completa di cavo USB da 1,8 m

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Porte	1
	Cablaggio	UTP Cat 5
	Standard del settore	USB 1.1
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	12 Mbps
	Lunghezza max cavo	164.0 ft [50 m]
	Distanza max	50m [164ft]
	Specifiche generali	Supporto hub USB: fino a 5 hub collegati all'unità locale
Connettore/i		
	Connettori unità locale	1 - RJ-45
		1 - USB B (4 pin)
	Connettori unità	1 - RJ-45

	remote	
		1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ Server 2008 R2, Windows CE 6.0, and Mac OS X, and Linux
Note/requisiti speciali		
	Nota	Massima alimentazione disponibile per USB all'unità remota: 300 mA se l'unità locale è alimentata con 500 mA
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	4 to 40
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	3.9 in [10 cm]
	Larghezza prodotto	2.8 in [7 cm]
	Altezza prodotto	1.2 in [3 cm]
	Peso prodotto	3.5 oz [100 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	9.7 in [24.6 cm]
	Package Width	2.2 in [55 mm]
	Package Height	6.1 in [15.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	0.9 lb [0.4 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella	1 - Extender USB per unità locale

confezione

1 - Extender USB per unità remota

1 - Cavo USB

1 - Manuale di istruzioni

---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.