USB 150 Mbps Mini Wireless N-nätverksadapter – 802.11n/g 1T1R USB WiFi-adapter – Vit

Produkt ID: USB150WN1X1W

USB150WN1X1W USB-adapter för trådlöst nätverk gör att du kan lägga till en Wireless-N-anslutning med hög hastighet till ett stationärt eller bärbart system genom USB.

Med en 1T1R-design (1 sändare/1 mottagare) över 2,4 GHz klarar USB WiFi-adaptern av dataöverföringshastigheter på upp till 150 Mbps över ett 802.11n-nätverk. Adaptern har en liten formfaktor, vilket gör den bärbar och diskret när den är ansluten till en dator – du kan till och med låta den vara ansluten till datorn i datorväskan utan att behöva oroa dig för att skada adaptern eller värdporten.

Denna trådlösa USB-adapter är bakåtkompatibel med 802.11b/g-nätverk (11/54 Mbps) och innebär en mångsidig lösning för trådlösa nätverk med stöd för säkerhetsalternativ som WEP, WPA och WPA2 samt trådlöst Quality of Service-stöd (QoS) och snabb enhetsanslutning via Wireless Protected Setup (WPS).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

• Lägg till trådlöst nätverk utan att öppna chassit

• Anslut till en trådlös nätverks-hotspot från din bärbara dator när du är på resande fot eller på platser där det inte finns kablar, som utomhus

Funktioner

• Extremt kompakt och lätt design

• Antennkonfiguration med 1 sändare/1 mottagare (1x1:1)

• Kompatibel med IEEE 802.11n-standarden med överföringshastigheter på upp till 150 Mbps

• Bakåtkompatibel med IEEE 802.11b/g-standard för upp till anslutningar med upp till 11/54 Mbps

• Stöder säkerhetsfunktioner som WEP (64–128 bit), WPA och WPA2

• Räckvidd på upp till 100 m inomhus och 300 m utomhus

• Tryckknapps- eller mjukvarukonfiguration av WiFi Protected Setup (WPS)

• Stöd för infrastruktur- och Ad-Hoc-nätverkslägen

Hårdvara		
	Garantipolicy	2 Years
	Gränssnitt	Trådlöst Ethernet
	Busstyp	USB 2.0
	Antennkonfiguration	1x1:1 (TxR:S)
	Industristandarder	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Chipset-ID	Realtek - RTL8188EUS
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastigh	150 Mbps

	et	
	Stöd för full-duplex	Ja
	Frekvens	2.4 GHz
	Säkerhetsfunktioner	WEP-datakryptering
		TKIP/AES
		WPA and WPA2-PSK Data Encryption
	Medeltid mellan fel (MTBF)	44,000 Hours
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
		1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
		Mac OS® 10.5 to 10.14
		Linux 2.6.x and up - LTS Versions only
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Tillgänglig USB-port
Ström		
	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10~90% RH
Utseende		
	Färg	Vit

	Kabinettyp	Av plast
	Produktlängd	0.7 in [19 mm]
	Produktbredd	0.6 in [1.5 cm]
	Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
	Produktvikt	0.1 oz [2 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	6.6 in [16.7 cm]
	Package Width	4.0 in [10.2 cm]
	Package Height	0.9 in [2.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.4 oz [40.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB-trådlös adapter
		1 - Drivrutin CD
		1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.