Switch de partage de périphériques USB 3.0 à 2 ports - Commutateur de partage 2 vers 1 - Alimenté par USB

Nº de produit: USB221SS

Le commutateur de partage USB 3.0 2 en 1 USB221SS vous permet de partager un périphérique USB 3.0 unique avec deux ordinateurs distincts, ce qui évite de devoir acheter des périphériques supplémentaires ou de permuter des câbles d'un système à l'autre.

Le commutateur de partage USB permet de commuter rapidement et avec souplesse grâce à de simples boutons-poussoirs. Il prend en charge une bande passante SuperSpeed USB jusqu'à 5 Gb/s, ce qui assure un transfert rapide des données vers et depuis votre périphérique partagé. Ce commutateur est également rétrocompatible avec les appareils USB 2.0 et 1.1 (respectivement de 480 Mb/s et 12 Mb/s). Ainsi, vous n'avez pas à vous inquiéter de votre ordinateur ou de vos périphériques plus anciens qui ne fonctionnent pas.

Ce commutateur USB 2 ports peut aussi être branché à un hub USB pour augmenter le nombre d'appareils partagés entre les deux systèmes connectés, ou encore à un boîtier USB ou à une station d'accueil pour partager un stockage externe.

Son design compact réduit l'espace occupé sur le bureau. Il est alimenté par USB et n'a donc pas besoin d'une prise murale.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Applications

• Partagez une imprimante USB ou un périphérique tout-en-un entre 2 ordinateurs installés en local

• Pour un même périphérique USB 3.0, basculez entre 2 ordinateurs d'un poste de travail

• Branchez un disque dur externe entre deux systèmes pour fusionner des données sur un seul disque partagé

Spécifications techniques

• Vitesses de transfert USB 3.0 pouvant atteindre 5 Gb/s

• Commandes par bouton-poussoir pour basculer entre les ordinateurs

• Connectez un hub USB pour partager d'autres périphériques

• Alimenté par USB, pas d'autre adaptateur d'alimentation ni prise murale nécessaires

• Inclut 2 câbles USB A-B pour relier le PC au commutateur

• Design compact

• Installation plug-and-play, pas de logiciel ni de pilote nécessaires

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Port(s) appareil USB-C	Non
	Connexion hôte USB-C	Non
	Port(s) à charge rapide	Non
	Nombre de ports	2
	Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s

	Longueur max. de câble	4.9 ft [1.5 m]
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)		
	Ports externes	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
		2 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	OS Independent - No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Le câble reliant votre système hôte à votre périphérique ne devrait pas dépasser 2,5 m au total.
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	2 - Indicateurs de sélection d'ordinateur
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par USB
	Tension d'entrée	5V DC
	Tension de sortie	5 DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~80 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type	Compact

	Type de boîtier	Plastique
	Longueur du produit	2.7 in [6.9 cm]
	Largeur du produit	1.7 in [4.2 cm]
	Hauteur du produit	0.9 in [2.2 cm]
	Poids du produit	1.4 oz [40.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.2 in [13.1 cm]
	Package Width	6.4 in [16.2 cm]
	Package Height	1.7 in [4.3 cm]
	Poids brut	8.1 oz [229.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur de partage USB 3.0
		2 - Câbles USB 3.0 A-B 1 m
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis