

Paquete de 100 Clips de Gestión de Cableado - Peine de 6 Ranuras Autoadhesivo para Cables - Organizador Reutilizable de Escritorio para Cables - con Clasificación UL - de Nylon

ID del Producto: CDM6SCC



Estas mordazas autoadhesivas multisegmento para cables le permiten asegurar y enrutar cómodamente hasta seis cables en un punto de cualquier estación de trabajo. Los cables se mantienen en su sitio por sus extremos de conector y luego pueden pasarse por la pinza para que pueda conectarlos fácilmente a sus dispositivos. Luego, si desconecta su dispositivo, puede estar seguro de que los cables permanecerán en su sitio para la próxima vez que los conecte. Se incluyen 100 clips negros para cables, lo que le garantiza que tendrá muchos a mano para un despliegue masivo.

Con un respaldo adhesivo, la abrazadera de cable puede instalarse simplemente despegando el respaldo protector y pegándola en el lugar que desee en cualquier superficie, incluyendo plástico, metal, madera o vidrio.

Una vez instaladas, las abrazaderas pueden sujetar hasta seis cables, cada uno de ellos en ranuras individuales, proporcionando una solución ideal para organizar cableado en su puesto de trabajo y reducir el desorden de los mismos, al tiempo que evita que éstos se caigan de su escritorio. La abrazadera está equipada con un clip que se abre, lo que facilita el cambio o la reorganización de cables o alambres.

El sujetacables de 6 segmentos está fabricado con nylon 66 durable, y cuenta con un fuerte soporte adhesivo 3M con un diseño versátil de una sola pieza. Además, los sujetacables cuentan con la clasificación de resistencia a incendios UL94 V-2 y aprobación de UL para garantizar que sean seguros para el uso industrial.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Enrute sus cables instalándolos en una pared o techo, ya sea en su oficina o sala de servidores

Características

- PAQUETE DE 100 CLIPS AUTOADHESIVOS PARA GESTIÓN DE CABLES: Organice un mazo de hasta 6 cables con un diámetro entre 9,2mm a 14,9mm. El peine para cables se instala con un autoadhesivo 3M
- RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL: Fabricado con material durable de nylon 66 negro. Con un fuerte respaldo adhesivo 3M, estos soportes para cables tienen una clasificación de incendios UL94 V-2
- DISEÑO VERSÁTIL COMO UNA SOLA PIEZA: La pieza de sujeción facilita cambiar los cables. Ideal para cables de carga, de alimentación, USB, de replicadores de puertos, cables de audio/vídeo, de redes y de datos
- FIABLES Y SEGUROS: Clasificación para temperaturas de 70 °C, con cara autoadhesiva | 94V | Clasificación de inflamabilidad 2 | Cumple con las normas UL | Garantía de por vida de StarTech.com
- LA VENTAJA DE STARTECH.COM: Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Este clip de gestión de cableado está respaldado con la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas y 5 días a la semana basado en Norteamérica

Rendimiento

Política de Garantía	2 Years
Especificaciones Generales	Outer Cable Slot Size: 2x 0.36 in. (9.2 mm) Inner Cable Slot Size: 4x 0.59 in. (14.9 mm)
<hr/>	

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Nylon 66
Longitud del Producto	3.8 in [9.7 cm]

Ancho del Producto 0.9 in [2.2 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Peso del Producto 0.3 oz [8.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 100

Longitud de la Caja 11.8 in [30.0 cm]

Ancho de la Caja 9.7 in [24.7 cm]

Altura de la Caja 3.7 in [9.5 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío 1.7 lb [0.8 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 100 - Clips para Cable

Información Acerca
de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

