Cable Adaptador de 0,5m USB-C a USB-A - USB 2.0 USB Tipo C

ID del Producto: USB2AC50CM

Este cable USB-C™ a USB-A facilita la carga y sincronización de dispositivos móviles USB Type-C™, mediante el uso del puerto USB-A de su computador o un cargador convencional USB-A de pared, de auto o batería de carga.

Este cable no estándar de 0,5m resulta ideal para conexiones de distancia corta y para la carga y sincronización de sus dispositivos móviles USB Type-C™ desde su notebook.

También puede utilizar el cable para cargar sus dispositivos USB-C desde un cargador USB-A de pared, de auto o una batería de carga. Resulta ideal para usuarios que se desplazan en auto o que desean reducir el desorden de cables al sincronizar con su notebook.

Reemplace el cable USB-C de carga incluido con su dispositivo o guárdelo como accesorio complementario en la bolsa o mochila de transporte de su notebook u otra bolsa.

El cable USB2AC50CM de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, para una confiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

• Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles USB-C

- Cargue sus dispositivos USB-C con un cargador USB-A de pared, de auto o una batería de carga

Características

- Cable de 0,5m de longitud, para conexiones de distancia corta
- Práctico conector USB-C con cara reversible que facilita las conexiones
- Confiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento		
	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humedad	HR DE 5%-90% (sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Calibre del Conductor	22/30 AWG

	Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]
	Longitud del Producto	1.6 ft [0.5 m]
	Ancho del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Altura del Producto	0.3 in [0.7 cm]
	Peso del Producto	0.2 oz [6.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.5 oz [14.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - cable usb-c a usb-a
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.