Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha

ID del Producto: USB2AUB2RA2M

Este cable Micro-USB incluye dos conectores en ángulo derecho que permiten la conexión con puertos de difícil acceso, así como evitar daños en el puerto y el cable. El cable es ideal para cargar sus dispositivos móviles en un coche, o en el caso de periféricos cuya conexión puede resultar difícil si se utiliza una conexión recta.

Conecte sus dispositivos con puertos de difícil acceso

Los conectores en ángulo derecho permiten la conexión con puertos de difícil acceso. Ideal para cargar dispositivos móviles instalados en el coche, o para conectar sus unidades de disco duro portátiles u otros dispositivos Micro-USB 2.0 a su ordenador de manera que se ajuste a sus requisitos de instalación.

Los conectores en ángulo evitan que, para lograr la conexión, se produzcan torceduras o tensiones del cable. Este cable ofrece un ajuste más natural en los puntos de conexión, lo cual evita tensiones y daños innecesarios en el cable y en los puertos.

Cargue y sincronice sus dispositivos móviles USB 2.0

Cargue sus teléfonos móviles y tablets equipados con USB 2.0 Micro-B con total potencia de alimentación de carga, sin aumento del tiempo, incluso a una distancia de 2 metros del cargador.

Este cable de larga longitud no está limitado por la distancia y le permite mantener la conexión incluso cuando se está tomando notas en una sala de juntas, poniéndose al día con los mensajes de correo electrónico en una habitación de hotel, o leyendo en una cafetería.

Conecte sus dispositivos móviles fácilmente

El cable tiene un conector con diseño de moldeado delgado, pero resistente, a fin de posibilitar la conexión con su teléfono móvil o tablet sin tener que extraerlos de su estuche protector. Además, el conector Micro-USB en ángulo derecho del cable le permite enviar mensajes de texto, trabajar o

utilizar videojuegos mientras se carga su dispositivo, sin estorbo del cable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Micro-USB

• Conecte sus dispositivos Micro-USB 2.0, como unidades de disco duro externo, con su ordenador portátil o de sobremesa

Características

• Conecte con su dispositivo y su ordenador o cargador incluso en espacios estrechos o de difícil acceso

• Sitúe sus dispositivos USB 2.0 donde sea necesario en su espacio de trabajo

• Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento		
	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conector B	1 - USB Micro B (5 pines)

Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
	Humedad	30%-75% RH
Características Físicas		
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Acodado a la Derecha
	Calibre del Conductor	24/30 AWG
	Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
	Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
	Ancho del Producto	1.0 in [2.6 cm]
	Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
	Peso del Producto	1.6 oz [44.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.3 in [13.5 cm]
	Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
	Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable Micro USB 2.0 en ángulo derecho de 2m
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.