

Adaptador de Audio y Carga USB-C - Adaptador de Audio USB Tipo C con USB-C para Auriculares con Micrófono y Pass Through de 60W USBC para Cargador

ID del Producto: CDP2CAPDM



Este adaptador USB-C para audio, con 60W de entrega de potencia, incluye un puerto USB Type-C™ de audio, para un conjunto de auriculares y micrófono, salida de audio o transferencia de datos, que le permite cargar su ordenador portátil, tablet o smartphone simultáneamente.

Haga llamadas o escuche música con este adaptador USB C para audio y carga. Este adaptador 2 en 1, con puerto de carga, le permite utilizar su conjunto de auriculares y micrófono, altavoces o transferencia de datos (velocidades USB 2.0) USB-C™, mientras carga simultáneamente su dispositivo mediante pass-through de entrega de potencia con el adaptador de alimentación USB-C Type C conectado.

El adaptador USB C para audio tiene un diseño que no requiere cable, estilo llave ("dongle"), con el puerto situado en un lateral, para evitar marañas del cable, lo cual resulta ideal para profesionales que trabajen en su estación de trabajo o al desplazarse a otros lugares. Fabricado con materiales de alta calidad, este adaptador portátil constituye una solución fiable y asequible de audio para sus dispositivos USB Type-C.

Este adaptador USB C para conjunto de auriculares y micrófono ofrece compatibilidad universal y le permite utilizar un conjunto de auriculares y micrófono con cable con sus dispositivos USB Type-C o Thunderbolt 3, incluyendo MacBook Pro, iPad Pro, Samsung Galaxy y Note.

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Listen to music or make phone calls, while charging your USB-C device at the same time
- Virtual conference calls or customer service applications

Características

- **AGREGUE AUDIO Y CARGA MEDIANTE USB-C:** Adaptador USB C para audio y carga, con puerto USB-C, para un conjunto de auriculares y micrófono, solo auriculares o para transferencia de datos por USB 2.0 (480Mbps), y un segundo puerto USB-C para pass-through de entrega de potencia (PD), a fin de cargar simultáneamente su dispositivo mediante un solo puerto USB Type-C
- **VARIOS MODOS DE CARGA:** El adaptador cargador USB C para conjunto de auriculares y micrófono tiene alimentación por bus o utiliza un adaptador USB Type C de alimentación externo que suministra hasta 60W de pass-through de entrega de potencia 3.0, para mantener cargados sus ordenadores portátiles, tablets y smartphones equipados con USB-C
- **PRÁCTICO DISEÑO DE PUERTO EN LA PARTE LATERAL:** Adaptador compacto, estilo horizontal, sin cable, con diseño de "llave" (dongle) y discreta ubicación lateral del puerto para conexiones de audio y alimentación, en extremos opuestos del adaptador, a fin de evitar tiranteces o enganches, además de facilitar una configuración flexible del dispositivo
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Funciona con ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y smartphones equipados con USB Type-C y Thunderbolt 3, incluyendo Lenovo X1 Carbon, MacBook Pro/Air, Surface Pro 7/Book, Chromebook, iPad Pro y Samsung Galaxy/Note | Compatible con Windows, macOS, iPadOS y Android
- **DISEÑO PORTÁTIL:** Adaptador USB C para audio, 2 en 1, con diseño compacto y atractivo que se puede llevar consigo, incluso al estar conectado con su dispositivo USB C, entre oficinas, oficina en casa o al viajar por trabajo | Ideal para videoconferencias, asistencia a clientes o para su estación de trabajo

Política de Garantía	3 Years
Cantidad de Puertos	2
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	BCC-2102

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	USB 2.0
---------------------------------------	---------

Conector(es)

Conector A	1 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente
Conector B	1 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente
	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 11, 11 ARM, 10 macOS Sonoma (14.0), macOS Ventura (13.0), Monterey (12.0), Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mjave (10.14), High Sierra (10.13) Android
-------------------	--

Requisitos de Energía

Power Delivery	60W
----------------	-----

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR de 10% a 85% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Plata
-------	-------

Tipo de Gabinete	Metal
Longitud del Producto	2.0 in [5.0 cm]
Ancho del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Altura del Producto	0.4 in [0.9 cm]
Peso del Producto	0.3 oz [9.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	3.5 in [8.9 cm]
Ancho de la Caja	3.0 in [7.6 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [1.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.4 oz [10.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C para audio y carga
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.