USB 2.0 Type-C ケーブル 4m ホワイト 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み

製品ID: USB2C5C4MW

5A(100W)対応USB-C™ - USB-C
ケーブル。USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使用してApple MacBook Pro、MacBook、Chromebook Pixel™などのUSB-C搭載ノートパソコンの充電と給電を行います。

5Aの給電機能は、通常のUSB-C
2.0ケーブルよりも高速でモバイル端末を充電するため、外出が多いユーザーに最適です。充電時間を短縮し、どこにいても端末が使える状態に保つことができます。

接続したまま作業しやすいケーブル長になっています。会議室でのメモ取り、ホテルでのメールチェック、喫茶店での読書などに便利です。

このUSB Type-Cケーブルは、USB 2.0仕様のすべてを満たし、厳格なコンプライアンステストを経てUSB-IF(USB Implementers Forum)の認証を取得しています。認証取得の要件には、USBコンプライアンスが定める環境的・電気的・機械的な規格のすべてが含まれており、あらゆるUSB-Cデバイスに対応する、高品質で信頼性の高いケーブルであることが保証されています。

認証、レポート、互換性

RoHS Compliant

用途

・チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電

・ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電

・チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電

・USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期

製品の特長

・USB-IF認証取得

・モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給

・Apple MacBookと相性の良いホワイトのケーブル

・Thunderbolt™ 3ポート互換

・StarTech.comの強み：30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

・注意：このUSB 2.0ケーブルは、ビデオには対応していません。USB-Cディスプレイ/モニターの接続や拡張には、当社のUSB-C 3.0ケーブル（例：USB315CCV2M）をお勧めします。

ハードウェア		
	保証に関する方針	2 Years
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド（編組＋アルミ箔）
性能		
	タイプおよび定格	USB 2.0（480 Mbps）
コネクタ		
	コネクタA	1 - USB Type-C（USB 2.0、480 Mbps）[24ピン]
	コネクタB	1 - USB Type-C（USB 2.0、480 Mbps）[24ピン]
電源		
	Power Delivery	100 W
物理的特徴		
	色	ホワイト
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	24／26 AWG
	ケーブル長さ	4 m [13.1 ft]
	製品縦	4.0 m [13.1 ft]
	製品横	1.2 cm [0.5 in]
	製品高さ	1.0 cm [0.4 in]
	製品重量	200.0 g [7.1 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1

	パッケージ縦	22.0 cm [8.7 in]
	パッケージ横	20.0 cm [7.9 in]
	パッケージ高さ	10.0 mm [0.4 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	208.0 g [7.3 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - USB-C ケーブル

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。