

20 Pack Cable Raceway End Cap for CBMWD3816 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting End Cap - Cable Raceway Connectors - Wiring Duct End Piece - UL Rated - TAA

ID del Producto: CBMWD3816E



Estas piezas para extremos (paquete de 20 unidades) funcionan con el sistema de canaletas para cables de StarTech.com (CBMWD3816).

Utilice, en su oficina o sala de servidores, piezas para extremos para canaletas CBMWD3816 de StarTech.com y lograr un aspecto impecable.

Con fabricación en resistente material ABS autoextinguible y a prueba de deformaciones, estos conductos con pestañas para cableado/alambres cumplen con las normas UL y clasificación 94HB sobre inflamabilidad horizontal.

Combine esta pieza para extremo con otros accesorios para el sistema de canaleta CBMWD3816 de StarTech.com, a fin de que su solución de gestión de cables tenga un aspecto impecable.

El acoplador (CBMWD3816C) (paquete de 20 unidades) permite unir dos canaletas y extender su longitud.

El codo interior (CBMWD3816I) (paquete de 20 unidades) une dos canaletas en una esquina, a un ángulo de 90 grados.

El codo lateral (CBMWD3816L) (paquete de 20 unidades) une dos canaletas sobre una pared, a un ángulo de 90 grados.

El codo exterior (CBMWD3816O) (paquete de 20 unidades) une dos canaletas alrededor de una esquina, a un ángulo de 90 grados.

El conector en T (CBMWD3816T) (paquete de 20 unidades) une tres canaletas en una barra en forma de T.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

## Características

- **SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLES MEDIANTE CANALETAS PARA UN ASPECTO IMPECABLE:** Utilice estas tapas (paquete de 20 unidades) CBMWD3816 de StarTech.com para cubrir de forma uniforme los extremos de las canaletas en su espacio de trabajo
- **RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL:** Con fabricación en material ABS resistente a prueba de deformaciones, estas piezas para extremos para canaletas cumplen con las normas UL y clasificación 94HB sobre inflamabilidad horizontal, autoextinguibles
- **OTROS ACCESORIOS PARA CANALETAS:** Acoplador (CBMWD3816C), codo interior (CBMWD3816I), codo lateral (CBMWD3816L), codo exterior (CBMWD3816O), conectores en T (CBMWD3816T); se adquieren por separado
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Longitud del producto: 16mm | Ancho del conector: 38mm | Altura del conector: 16mm | Blanco | RoHS
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte técnico gratuito, 24 horas/5 días a la semana, basado en Norteamérica

---

### Características Físicas

Política de Garantía	2 Years
Color	Gris
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto	1.6 in [4.1 cm]

Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	0.1 oz [3.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.3 in [11.0 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 oz [64.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	20 - tapas de los extremos
---------------------	----------------------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.