

20 Pack Cable Raceway End Cap for CBMWD3816 - Cable Management Accessories -
Channel Raceway Fitting End Cap - Cable Raceway Connectors - Wiring Duct End Piece
- UL Rated - TAA

Productcode: CBMWD3816E



Deze set van 20 kabelgoot eindstukken is geschikt voor het StarTech.com CBMWD3816 kabelgootsysteem.

Gebruik deze kabelgoot eindstukken met de StarTech.com CBMWD3816 kabelgoot om deze af te sluiten voor een mooie afgewerkte look in uw kantoor of serverruimte.

Deze kabelgootkoppelingen zijn gemaakt van sterk, zelfdovend én buigbestendig ABS en zijn UL goedgekeurd met een 94HB ontvlambaarheid (horizontale brand).

Combineer dit eindstuk met andere StarTech.com CBMWD3816 kabelgootsysteem accessoires voor een mooie afgewerkte look van uw kabelmanagementoplossing.

De koppeling (CBMWD3816C) (set van 20 stuks) verbindt twee kabelgoten met elkaar en breidt de lengte van uw kabelgoot uit.

Met de binnenhoek (CBMWD3816I) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de L-connector (CBMWD3816L) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten tegen de wand in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de buitenhoek (CBMWD3816O) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de T-connector (CBMWD3816T) (set van 20 stuks) kunnen drie kabelgoten in een T-vorm met elkaar worden verbonden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Eigenschappen

- GEEF UW KABELGOOT EEN MOOIE AFGEWERKTE LOOK: Gebruik deze kabelgoot eindstukken (set van 20 stuks) met StarTech.com CBMWD3816 kabelgoten iom de uiteinden van de kabelgoten af te sluiten
- INDUSTRIËLE STERKTE: Deze kabelgoot eindstukken zijn gemaakt van sterk, buigbestendig ABS en door UL goedgekeurd met een 94HB ontvlambaarheid (horizontale brand), zelfdovend
- ANDERE KABELGOOT ACCESSOIRES: Koppeling (CBMWD3816C), binnenhoek (CBMWD3816I), L-connector (CBMWD3816L), buitenhoek (CBMWD3816O), T-connector (CBMWD3816T); apart verkrijgbaar
- TECHNISCHE SPECIFICATIES: Productlengte: 16 mm | Breedte koppeling: 38 mm | Hoogte koppeling: 16 mm | Wit | RoHS
- STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze kabelgoot eindkappen hebben levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Grijs
Type behuizing	ABS
Lengte product	0.6 in [1.6 cm]
Breedte product	1.6 in [4.1 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]

	Gewicht product	0.1 oz [3.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	4.3 in [11.0 cm]
	Breedte Verpakking	5.6 in [14.2 cm]
	Hoogte Verpakking	1.7 in [4.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.3 oz [64.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	20 - Einddoppen
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.