

1 m USB-C till DisplayPort 1.4-kabel - dubbelriktad

Produkt ID: CDP2DP141MBD



Denna USB-C™ till DisplayPort™ 1.4-kabel gör att du kan ansluta din USB Type-C™ (eller Thunderbolt 3™)-enhet till en DisplayPort-skärm, eller en DP-enhet till en USB-C-skärm med endast en kabel.

Denna 8K DP 1.4-kabeladapter stöder fyra gånger så hög upplösning som 4K och tillhandahåller fantastisk UHD-kvalitet med upplösningar upp till 7 680×4 320 och har även HBR3-funktionalitet, vilket ger en bandbredd på upp till 32,4 Gbit/s.

Videokabeln är bakåtkompatibel med 4K- och 1080p-bildskärmar, vilket gör den till ett utmärkt tillbehör för hem, kontor eller andra arbetsmiljöer, samtidigt som den är framtidssäkrad för 8K-implementering.


Med sin 1 m längd ger denna dubbelriktade kabeladapter en kompakt anslutning som eliminerar onödiga adaptrar och kablar, vilket garanterar en elegant och professionell installation. För längre installationer har vi dessutom en 2 m USB-C till DP-kabel, så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

Använd denna USB-C till DisplayPort-kabeladapter för att spela upp 8K video och ljud på en DP-skärm från USB Type-C (eller Thunderbolt 3)-porten på din bärbara dator eller mobila enhet. Med sin dubbelriktade funktion kan denna kabel även ansluta dina DisplayPort-kompatibla enheter till en skärm med USB-C-ingång. För extra bekvämlighet stöder kabeln både Mac och Windows operativsystem.

Observera:

- Din USB-C-enhet måste ha stöd för DP Alt Mode för att fungera med denna kabel.
- Både din källa och destination måste stödja DisplayPort 1.4 för att uppnå maximal 8K-upplösning.
- Denna kabel är inte kompatibel med Surface Dock 2.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Strömma 8K-video till en DisplayPort 1.4-skärm eller bildskärm
- Ett ultimatum tillbehör för dem som är först med att använda 8K-teknik
- Leverera iögonfallande presentationer på resande fot
- Perfekt för kreativa proffs

Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** Reversibel USB C till DisplayPort 1.4-kabel eller DP till USB-C-kabel som stöder 8K 60 Hz/4K 120 Hz/HDR/DisplayHDR/HBR3/Display Stream Compression (DSC)/HDCP 2.2/1.4 - Thunderbolt 3-kompatibel
- **REVERSIBEL KABEL:** Den här dubbelriktade 1 m DisplayPort- till USB-C-kabeln ansluter din USB-C bärbara dator till en DisplayPort-skärm eller DisplayPort-enhet till en USB Type-C-skärm. OBS! USB-C-porten (dator eller bildskärm) måste ha stöd för strömförsörjning (minst 5 V)
- **HÖG KVALITET:** Den här adaptern har en unik videosignalförstärkare som förstärker signalen och säkerställer tillförlitlig prestanda, även med kablar av lägre kvalitet - Förstärkaren ökar också den maximala DP-kabellängden som stöds jämfört med andra märken
- **KOMPATIBEL MED DP- ELLER USB-C-BILDSKÄRM:** Använd den här DisplayPort- till USB-C-kabeln för att konvertera från en DP-värd till en USB-C-skärm. Stöder USB-C 16:9- och ultrabreda skärmar. OBS! Stöder inte bärbara displayer/bildskärmar som inte har en oberoende strömförsörjning
- **INTEGRERAD VIDEOKABELADAPTER:** Stöder drivrutinlös installation på alla operativsystem, minimerar felpunkter och signalförlust och har DP-kontakt med spärr för att säkerställa en pålitlig och konsekvent anslutning. OBS! Vi rekommenderar att du ansluter USB-C-kontakten först

Hårdvara

Garantipolicy

3 Years

Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	USB-C DisplayPort - 1.4
AV-utgång	DisplayPort USB-C
Audio	Ja
Chipset-ID	Chrontel - CH7213C-BF Texas Instruments - TUSB544 VIA Labs - VL170

Prestanda

Video Revision	DisplayPort 1.4
Maximal digital upplösning	DisplayPort: 7 680x4 320 (8K) / 60 Hz USB-C: 7 680x4 320 (8K) / 60 Hz
Stöd för widescreen	Ja
Bandbredd	HBR3
Audio-specifikationer	DisplayPort - 7.1-kanalljud USB-C - 7.1-kanalljud

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Din USB-C-enhet måste ha stöd för DisplayPort Alt Mode för att fungera med denna kabel För att uppnå maximal 8K-upplösning måste både din källa och destination stödja DisplayPort 1.4
-----------------------	---

Denna kabel är inte kompatibel med Surface Dock 2

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10%-85% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	38.2 in [97.0 cm]
Produktbredd	0.9 in [2.2 cm]
Produkthöjd	0.4 in [1 cm]
Produktvikt	1.6 oz [46 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.3 in [10.9 cm]
Paketets bredd	4.9 in [12.5 cm]
Paketets höjd	0.9 in [2.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [52.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1 m USB-C till DisplayPort 1.4 dubbelriktad kabeladapter
-----------------	--

Warranty Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.