

20 Pack Cable Raceway Coupler for CBMCWD3211 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting Coupler - Midway Connectors - Wiring Duct Straight Connector - UL Rated - TAA

Productcode: CBMWWD3211C



Deze set van 20 kabelgootkoppelingen is geschikt voor het StarTech.com CBMWWD3211 kabelgootsysteem.

Gebruik deze kabelgootkoppelingen met de StarTech.com CBMWWD3211 kabelgoot om twee kabelgoten met elkaar te verbinden en zo de lengte van uw kabelgoot in uw kantoor of serverruimte te vergroten.

Deze kabelgootkoppelingen zijn gemaakt van sterk, zelfdovend én buigbestendig ABS en door UL goedgekeurd met een 94HB ontvlambaarheid (horizontale brand).

Combineer deze koppeling met andere StarTech.com CBMWWD3211 kabelgootsysteem accessoires voor een mooie afgewerkte look van uw kabelmanagementoplossing.

Het eindstuk (CBMWWD3211E) (set van 20 stuks) is een mooie afsluiting van het uiteinde van uw kabelgoot.

Met de binnenhoek (CBMWWD3211I) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de L-connector (CBMWWD3211L) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten tegen de wand in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de buitenhoek (CBMWWD3211O) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de T-connector (CBMWWD3211T) (set van 20 stuks) kunnen drie kabelgoten in een T-vorm met elkaar worden verbonden.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

## Eigenschappen

- **GEEF UW KABELGOOT EEN MOOIE AFGEWERKTE LOOK:** Gebruik deze kabelgootkoppelingen (set van 20 stuks) om twee StarTech.com CBMWWD3211 kabelgoten met elkaar te verbinden en zo de lengte van uw kabelgoot in uw kantoor of serverruimte te vergroten
- **INDUSTRIËLE STERKTE:** Deze in het midden van de kabelgoot te monteren rechte connectors zijn gemaakt van sterk, buigbestendig ABS en UL goedgekeurd met een 94HB ontvlambaarheid (horizontale brand), zelfdovend
- **ANDERE KABELGOOT ACCESSOIRES:** Eindstuk (CBMWWD3211E), binnenhoek (CBMWWD3211I), L-connector (CBMWWD3211L), buitenhoek (CBMWWD3211O), T-connector (CBMWWD3211T); apart verkrijgbaar
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** Productlengte: 34,3 mm | Breedte koppeling: 32 mm | Hoogte koppeling: 11 mm | Wit | RoHS
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze koppelingen voor kabelgoten hebben levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

---

### Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Wit
Type behuizing	ABS
Lengte product	2.0 in [5 cm]
Breedte product	1.3 in [3.3 cm]

Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
Gewicht product	0.1 oz [3.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.4 in [18.7 cm]
Package Width	9.1 in [23.1 cm]
Package Height	1.5 in [3.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.6 oz [74.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	20 - Kabelgootkoppelingen
-------------	---------------------------

---

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.