

20 Stück Kabelkanal Endkappe für CBMCWD3211 - Kabelmanagement-Zubehör - Kanalverbindungsstück Endkappe - Kabelkanal Verbindungsstücke - Kabelkanal Endstück - UL-geprüft

Produkt-ID: CBMWWWD3211E



Diese 20er Packung von Kabelkanal-Endstücken kann mit dem StarTech.com CBMWWWD3211-Kabelkanalsystem verwendet werden.

Verwenden Sie diese Kabelkanal-Abschlussstücke mit dem StarTech.com CBMWWWD3211-Kabelkanal, um sie abzuschließen und Ihrem Büro oder Serverraum ein professionelles Erscheinungsbild zu verleihen.

Diese aus robustem, selbstverlöschendem und verwindungssteifem ABS hergestellten Kabelkanalverbinder sind UL-zugelassen und haben eine Flammbarkeitsbewertung von 94HB (waagerechte Brennlage).

Kombinieren Sie dieses Endstück mit anderem Kabelkanalsystem-Zubehör für StarTech.com CBMWWWD3211, um Ihrer Kabelmanagementlösung ein einheitliches Aussehen zu verleihen.

Die Kopplung (CBMWWWD3211C) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und erweitert die Länge Ihres Kanals.

Das innere Winkelstück (CBMWWWD3211I) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle an Ecken in einem Winkel von 90 Grad.

Das seitliche Winkelstück (CBMWWWD3211L) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel an der Wand hoch.

Das äußere Winkelstück (CBMWWWD3211O) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle und führt sie in einem Winkel von 90 Grad umEcken.

Der T-Steckverbinder (CBMWWWD3211T) (20er Packung) verbindet drei Kanäle mit einem T-Stück.

Dieses Kabelmanagement-Kanal-Endstück ist TAA-konform.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

## Merkmale

- KABELMANAGEMENT MIT PROFESSIONELLEN DESIGN: Verwenden Sie diese Kabelkanal Endkappen (20 Stück) mit StarTech.com CBMWWWD3211 Kanälen, um die Enden der Kanäle in Ihrem Arbeitsbereich sauber abzuschließen.
- INDUSTRIELLE STÄRKE: Diese aus robustem, verwindungssteifem ABS gefertigten Kabelkanal Endkappen haben die UL-Zulassung der Schutzklasse 94HB (horizontale Verbrennung) und sind selbstlöschend.
- WEITERES ZUBEHÖR FÜR KABELKANÄLE: Kabelkanalverbinder (CBMWWWD1911C), Eckverbinder (CBMWWWD1911I), seitliches Winkelstück (CBMWWWD1911L), äußeres Winkelstück (CBMWWWD1911O), T Steckverbinder (CBMWWWD1911T); separat erhältlich
- TECHNISCHE DATEN: Produktlänge: 16 mm | Steckerbreite: 32 mm | Steckerhöhe: 11 mm | Weiß | RoHS
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, werden diese Kabelkanal Endkappen Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

---

### Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen 2 Years

Farbe Weiß

Gehäusetyp ABS

Produktlänge 1.3 in [3.3 cm]

Produktbreite 1.6 in [4.1 cm]

Produkthöhe 0.5 in [1.3 cm]

Produktgewicht 0.1 oz [3.0 g]

---

**Verpackungsinform  
ationen**

Paketmenge 1

Paketlänge 4.1 in [10.4 cm]

Paketbreite 5.7 in [14.6 cm]

Pakethöhe 1.4 in [3.6 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 2.2 oz [62.0 g]

---

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten 20 - Endkappen

---

**Garantieinformatio  
nen**

Warranty 2 Jahre

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

