

20 Terminali per Canalina Passacavi CBMWWD3211 - Accessori per Canalina Portacavi - Tappo Terminale di Chiusura per Canale Passacavi - Certificato UL

ID prodotto: CBMWWD3211E



Questa confezione da 20 cappucci terminali si combina al sistema di canaline StarTech.com CBMWWD3211.

Questi cappucci terminali per canalina portacavi consentono di chiudere la canalina StarTech.com CBMWWD3211 e creare un aspetto di perfetta finitura in ufficio o nella sala server.

Realizzati in ABS robusto, autoestinguente e indeformabile, questi connettori sono dotati di omologazione UL e classe di infiammabilità 94HB (combustione orizzontale).

È possibile combinare questo cappuccio terminale con altri accessori del sistema di canaline StarTech.com CBMWWD3211 per conferire alla soluzione di gestione cavi un aspetto di perfetta finitura.

L'accoppiatore (CBMWWD3211C) (confezione da 20 unità) consente di unire due canaline ed estenderne la lunghezza.

Il gomito interno (CBMWWD3211I) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline all'interno degli angoli.

Il gomito laterale (CBMWWD3211L) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline lungo la parete.

Il gomito esterno (CBMWWD3211O) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline intorno agli angoli.

Il connettore a T (CBMWWD3211T) (confezione da 20 unità) consente di unire tre canaline formando una barra a T.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Caratteristiche

- DARE ALLA CANALINA PASSACAVI UN ASPETTO CURATO: Questi tappi di chiusura terminali (confezione da 20) per canaline portacavi, compatibili con le canaline CBMWW3211, consentono di chiudere in modo perfetto e pulito le estremità della canalina per cavi
- STRUTTURA INDUSTRIALE: Realizzati in robusto ABS a prova di deformazione, questi raccordi per canaline sono omologati UL con classificazione di infiammabilità (combustione orizzontale) 94HB - Autoestinguenti
- ALTRI ACCESSORI PER CANALINE: giunto (CBMWW3211C), angolo interno (CBMWW3211I), angolo piano (CBMWW3211L), angolo esterno (CBMWW3211O), raccordo a T (CBMWW3211T). Venduti separatamente
- SPECIFICHE TECNICHE: Lunghezza: 16 mm - Larghezza: 32 mm - Altezza: 11 mm - Bianco - RoHS
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Progettato e costruito per i Professionisti dell'IT, questi tappi terminali per canalina passacavi sono supportati a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza prodotto	1.3 in [3.3 cm]
Larghezza prodotto	1.6 in [4.1 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]

Peso prodotto 0.1 oz [3.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 4.1 in [10.4 cm]

Larghezza del Pacco 5.7 in [14.6 cm]

Altezza del Pacco 1.4 in [3.6 cm]

Peso spedizione
(confezione) 2.2 oz [62.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 20 - cappucci terminali

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

