

Cinchos Sujetacables de 25 cm - 4 mm de Ancho, 68 mm de Diámetro, Soportan 22 kg de Tensión, de Nylon, Cierre Automático y Punta Curva, 94V-2/UL, Paquete de 1000 - Blancos

ID del Producto: CBMZT10NK



Estos cinchos sujetacables extra grandes le permiten atar y asegurar convenientemente múltiples cables, para encaminarlos y organizarlos. Se incluyen 1000 cinchos sujetacables blancos, lo que asegura que tendrá suficientes a la mano.

Estos cinchos plásticos para cables eléctricos tienen 25 cm de longitud, lo que permite asegurar paquetes de cables de hasta 68 mm de diámetro. Son rápidos y fáciles de instalar o quitar, la tensión es ajustable y un tienen un diseño básico de una sola pieza, perfecto para organizar los cables de red, cables de alimentación u otros cables en su casa o estación de trabajo de la oficina.

Hechos en Nylon 66 durable, estos cinchos sujetacables son resistentes y flexibles. Han sido rigurosamente probados para soportar hasta 22 kg de peso y están clasificados UL94 V-2, aprobados por UL y certificados por CE y Lloyd's Register.

Para adaptarse a cualquier aplicación, StarTech.com ofrece una amplia selección de estos cinchos sujetacables en diferentes longitudes y colores.

Paquete de 100 - Cinchos sujetacables Negros de 10cm (CBMZT4B)

Paquete de 100 - Cinchos sujetacables Blancos de 10cm (CBMZT4N)

Paquete de 1000 - Cinchos sujetacables Negros de 10cm (CBMZT4BK)

Paquete de 1000 - Cinchos sujetacables Blancos de 10cm (CBMZT4NK)

Paquete de 100 - Cinchos sujetacables Negros de 15cm (CBMZT6B)

Paquete de 100 - Cinchos sujetacables Blancos de 15cm (CBMZT6N)

Paquete de 1000 - Cinchos sujetacables Negros de 15cm (CBMZT6BK)

Paquete de 1000 - Cinchos sujetacables Blancos de 15cm (CBMZT6NK)

Paquete de 100 - Cinchos sujetacables Negros de 20cm (CBMZT8B)

Paquete de 100 - Cinchos sujetacables Blancos de 20cm (CBMZT8N)

Paquete de 1000 - Cinchos sujetacables Negros de 20cm (CBMZT8BK)

Paquete de 1000 - Cinchos sujetacables Blancos de 20cm (CBMZT8NK)

Paquete de 100 - Cinchos sujetacables Negros de 25cm (CBMZT10B)

Paquete de 100 - Cinchos sujetacables Blancos de 25cm (CBMZT10N)

Paquete de 1000 - Cinchos sujetacables Negros de 25cm (CBMZT10BK)

Paquete de 1000 - Cinchos sujetacables Blancos de 25cm (CBMZT10NK)

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

### Características

- **PAQUETE DE 1000 CINCHOS SUJETACABLES:** Mantenga organizados los cables con los cinchos de 25 cm blancos con 68 mm de diámetro, con cierre y punta curva. Instalación sin herramientas. Número de archivo UL: E97527
- **RESISTENCIA INDUSTRIAL:** Hechos con Nylon 66 duradero, estos cinchos resistentes, flexibles y ajustables están probados para soportar hasta 22 kg de peso y tienen clasificación UL94 V-2 para fuego
- **OTROS TAMAÑOS DISPONIBLES:** Disponible en 10 cm para un paquete de cables con 22 mm de diámetro, 15 cm para un paquete de 39 mm de diámetro, 20 cm para un paquete de 55 mm de diámetro, 25 cm para un paquete de 68 mm de diámetro, blanco o negro
- **SEGURIDAD CONFIABLE:** Clasificación de inflamabilidad 94V-2 | Aprobado por UL | CE | Certificado por Lloyd's Register | RoHS | Conformidad con la TAA

- **REDUCE EL DESORDEN:** Fácil de instalar, ajuste y listo. Estos cinchos plásticos extra grandes, para cables eléctricos, son ideales para reorganizar su estación de trabajo en casa o en la oficina. 2 años de garantía de StarTech.com

---

Características Físicas

Política de Garantía	2 Years
Color	Blanco
Tipo de Gabinete	Nylon 66
Longitud del Producto	9.8 in [25.0 cm]
Ancho del Producto	0.2 in [0.5 cm]
Altura del Producto	0.1 in [0.2 cm]
Peso del Producto	0.1 oz [1.8 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1000
Longitud de la Caja	9.4 in [23.9 cm]
Ancho de la Caja	12.1 in [30.8 cm]
Altura de la Caja	3.9 in [10.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.9 lb [1.7 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1000 - Sujetacables
---------------------	---------------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.