USB 2.0 ケーブル 91cm L型Aタイプ(オス) – L型Bタイプ(オス)

製品ID: USB2HAB2RA3

L型USB-Aコネクタ(オス)とL型USB-Bコネクタ(オス)を1本づつ備えたUSB A-Bケーブル。USBプリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなど、USB 2.0対応周辺機器を届きにくい場所や狭い場所でも接続できる高品質ケーブルです。

ケーブルを壁などとほぼ同一平面上に配置することができるため、USBポートや周辺機器を「真っ直ぐ」に接続するために通常必要となるスペースが不要となります。

高い技術力を駆使して設計され、最高の資材のみを使って製造されたこのUSB 2.0 A-Bケーブルは、優れた耐久性を備えています。

認証、レポート、互換性

用途

・コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続

製品の特長

・1 x USB「A」オスコネクタ

・1x USB「B」 オスコネクタ

・L型モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

・2重シールド(編組＋アルミ箔)

・最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	ホイル遮蔽ツイストペア線
性能		
	タイプおよび定格	USB 2.0（480 Mbps）
コネクタ		
	コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	コネクタB	1 – USB B [4ピン]
環境条件		
	動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
	保存温度	-10° C to 30° C (14° F to 86° F)
	湿度	30%-75% RH
物理的特徴		
	色	ブラック
	ワイヤゲージ	24／28 AWG
	ケーブル長さ	0.9 m [3.0 ft]
	製品縦	91.4 cm [36.0 in]
	製品横	2.5 cm [1.0 in]
	製品高さ	1.0 cm [0.4 in]
	製品重量	34.0 g [1.2 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
	パッケージ横	12.5 cm [4.9 in]
	パッケージ高さ	0.1 mm [0.0 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	40.0 g [1.4 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 – L型USB A – Bケーブル

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。