

Kabelbinder 150x3 mm - Selbstsichernde Nylon-Kabelbinder mit Gebogener Spitze, Bündeldurchmesser bis zum 39 mm , 18 kg Zugfestigkeit, 94V-2/UL, 100 Stück - Schwarz

Produkt-ID: CBMZT6B



Mit diesen mittelgroßen Kabelbindern können Sie bequem mehrere Kabel bündeln und sichern, um sie zu verlegen und zu organisieren. 100 schwarze Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten, so dass Sie immer genügend zur Hand haben.

Diese Kabelbinder aus Kunststoff haben eine Länge von 15 cm und sichern Kabelbündel bis zu einem Durchmesser von 39 mm. Sie sind schnell und einfach zu installieren oder zu entfernen, mit einstellbarer Spannung und einem einfachen einteiligen Design - perfekt für die Organisation von Netzkabeln, Stromkabeln oder anderen Kabeln an Ihrem Heim- oder Büroarbeitsplatz.

Aus strapazierfähigem Nylon 66 Material gefertigt, sind diese Kabelbinder robust und doch flexibel. Sie wurden rigoros getestet, um ein Gewicht von bis zu 18 kg zu tragen und sind nach UL94 V-2 feuerbeständig, UL-geprüft sowie CE- und Lloyd's Register-zertifiziert.

Um jeder Anwendung gerecht zu werden, bietet StarTech.com eine große Auswahl an diesen Kabelbindern in verschiedenen Längen und Farben an:

100 Stück - 10 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT4B)

100 Stück - 10 cm weiße Kabelbinder (CBMZT4N)

1000 Stück - 10 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT4BK)

1000 Stück - 10 cm weiße Kabelbinder (CBMZT4NK)

100 Stück - 15 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT6B)

100 Stück - 15 cm weiße Kabelbinder (CBMZT6N)

1000 Stück - 15 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT6BK)

1000 Stück - 15 cm weiße Kabelbinder (CBMZT6NK)

100 Stück - 20 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT8B)

100 Stück - 20 cm weiße Kabelbinder (CBMZT8N)

1000 Stück - 20 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT8BK)

1000 Stück - 20 cm weiße Kabelbinder (CBMZT8NK)

100 Stück - 25 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT10B)

100 Stück - 25 cm weiße Kabelbinder (CBMZT10N)

1000 Stück - 25 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT10BK)

1000 Stück - 25 cm weiße Kabelbinder (CBMZT10NK)

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **100 STÜCK KABELBINDER:** Ordnen Sie Kabel mit 15 cm langen Schwarzen Kabelbindern, für Bündeldurchmesser bis zum 39 mm, mit gebogener Spitze; werkzeuglose Installation; UL Dateinummer: E97527
- **INDUSTRIELLE STÄRKE:** Diese robusten, jedoch flexiblen, verstellbaren Kabelbinder aus strapazierfähigem Nylon 66 Material sind für ein Gewicht von bis zu 18,1 kg getestet und entsprechen der Brandschutzklasse UL94 V-2
- **WEITERE GRÖSSEN ERHÄLTlich:** Erhältlich in 10 cm für 22 mm Bündeldurchmesser | 20 cm für 55 mm Bündeldurchmesser | 25 cm für 68 mm Bündeldurchmesser | Schwarz oder Weiß
- **ZUVERLÄSSIGE SICHERHEIT:** Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 | UL geprüft | CE | Lloyd's Register Certified | RoHS | TAA-konform
- **UNORDNUNG REDUZIEREN:** Diese mittelgroßen Kabelbinder aus Kunststoff sind einfach zu

installieren und festzuziehen . Sie sind ideal, um Ihren Arbeitsplatz zu Hause oder im Büro neu zu organisieren

Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen	2 Years
Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Nylon 66
Produktlänge	5.9 in [15.0 cm]
Produktbreite	0.1 in [0.4 cm]
Produkthöhe	0.1 in [0.1 cm]
Produktgewicht	0.0 oz [0.7 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	100
Paketlänge	4.9 in [12.5 cm]
Paketbreite	10.2 in [26.0 cm]
Pakethöhe	0.4 in [1.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.6 oz [73.9 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	100 - Kabelbinder
--------------------	-------------------

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.