Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M

Nº de produit: USB2HAB6

Le câble USB A vers B USB2HAB6 de 1,8 mètres est équipé d'un connecteur mâle USB A et d'un connecteur mâle USB B permettant une connexion de qualité supérieure vers des périphériques USB 2.0, comme des imprimantes, des scanners ou des disques durs USB externes.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de haute qualité et conçu par des experts

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• S'utilise avec des appareils USB 2.0 ou des cartes supplémentaires

• Compatible avec les appareils USB1.1

• Remplacez un câble USB usé ou manquant par ce câble de qualité supérieure

Spécifications techniques

• Connecteurs USB A et USB B de qualité supérieure

• Prend en charge des vitesses de transfert USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Placage du connecteur	Nickel
Performance		
	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteur B	1 - USB B (4 broches)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Calibre du fil	22/28 AWG
	Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
	Dia. ext. du câble	0.2 in [4.8 mm]
	Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
	Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
	Poids du produit	3.1 oz [88.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	7.1 in [18.1 cm]
	Largeur du Paquet	5.0 in [12.6 cm]
	Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
	Poids brut	3.0 oz [86.0 g]
Contenu du paquet		

	Inclus dans le paquet	1 - Câble USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis