

Câble Adaptateur USB C vers DisplayPort 1.2 4K 60Hz - 1m - Câble USB-C vers DisplayPort - HBR2 - Câble Vidéo USB Type-C DP Alt Mode vers Moniteur DP - Fonctionne avec Thunderbolt 3 - Blanc

N° de produit: CDP2DPMM1MW



Ce câble USB-C vers DisplayPort vous permet de connecter votre appareil compatible Thunderbolt 3 ou USB Type-C à un écran DisplayPort 4K avec un seul câble. Vous bénéficiez ainsi d'une solution pratique et sans encombrement.

Le câble adaptateur USB-C vers DisplayPort vous permet d'exploiter les capacités vidéo de votre connexion USB-C pour bénéficier de la qualité remarquable de l'Ultra HD sur votre écran 4K et prendre en charge des résolutions jusqu'à 3840 x 2160.


De plus, il est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait l'accessoire parfait pour votre domicile, bureau ou tout autre environnement de travail.

Avec sa longueur de 1 m, ce câble d'écran fournit une connexion compacte qui élimine les adaptateurs et le câblage superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle. Pour des installations plus longues, nous proposons également un câble USB-C vers DP de 1,8 m (CDP2DPMM6W, CDP2DPMM6B) et un autre de 3 m (CDP2DPMM3MW, CDP2DPMM3MB), ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation personnalisée.

Pour garantir une utilisation et une installation aisées, ce câble USB-C vers DisplayPort fonctionne avec les ordinateurs Windows et Mac, et permet une installation plug-and-play, éliminant ainsi le besoin de logiciels ou de pilotes supplémentaires.

Remarque : Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez des appareils USB-C ou Thunderbolt 3 à des écrans DP
- Idéal pour les bureaux personnels ou les bureaux partagés
- Profitez d'une création d'image améliorée avec la prise en charge de la résolution 4K à 60 Hz
- Réalisez des présentations enrichies lors de vos déplacements

Spécifications techniques

- **CÂBLE D'ADAPTATEUR VIDÉO INTÉGRÉ** : le câble USB C vers DisplayPort 1.2 (mâle/mâle) réduit l'encombrement, minimise la perte de signal/les points de défaillance et possède des connecteurs hôtes et d'affichage minces qui s'adaptent aux espaces restreints
- **COMPATIBILITÉ DES ÉCRANS** : le câble USB-C vers DP est testé et vérifié avec une gamme complète d'écrans DP, y compris les marques Dell, Samsung, Asus, Acer et LG ; le câble blanc est compatible avec les écrans LCD/LED avec un boîtier/un dos blanc
- **FACILE À UTILISER** : Le câble de conversion DisplayPort sur USB-C avec configuration sans pilote fonctionne avec n'importe quel périphérique USB Type-C/Thunderbolt 3 (DP Alt Mode) ; compatible avec macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS, Android et Linux
- **COMPATIBILITÉ HÔTE** : Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Microsoft Surface & Surface Pro, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & ZBook
- **HAUTES PERFORMANCES** : câble blanc de 1m USB-C DP Alt Mode vers DisplayPort 1.2 (21.6Gbps) compatible 4K 60Hz UHD (3840x2160), HBR2, 5.1ch Audio, HDCP 2.2/1.4 | 1080p & Thunderbolt 3 Compatible

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Entrée AV	USB-C
Nombre de ports	1

Sortie AV	DisplayPort - 1.2
ID du chipset	Controller: STM32F072CUB6 or VL103

Performance

Résolutions numériques max.	3840x2160 @ 60 Hz
Résolutions prises en charge	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Son surround 7.1

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode 1 - DisplayPort (20 broches)
--------------	---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP Alt Mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
----------	---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 20 % à 70 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Blanc
Longueur de câble	3.3 ft [1.0 m]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	1.2 oz [34.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.4 in [13.6 cm]
Largeur du Paquet	5.9 in [15.0 cm]
Hauteur du Paquet	0.9 in [2.2 cm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort
-----------------------	---

Informations de
garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis