Câble d'alimentation USB vers prise DC de 91 cm - Cordon USB vers connecteur Type M 5V

Nº de produit: USB2TYPEM

Vous en avez assez de devoir emmener un adaptateur mural partout avec vous pour charger vos appareils de 5 V, comme certains disques durs externes, vos lecteurs multimédias en continu et vos haut-parleurs Bluetooth® ?

Grâce à ce câble d'alimentation USB, il est désormais facile d'alimenter des appareils de 5 V CC équipés d'un connecteur de type M (diam. ext. : 5,5 mm, diam. int. : 2,1 mm). Que ce soit pour l'alimentation ou pour la charge, il suffit de le brancher sur un port USB libre de votre ordinateur portable ou de bureau.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Applications

• Alimentez votre disque dur externe ou tout autre appareil équipé d'un connecteur d'alimentation de type M depuis un port USB libre de votre ordinateur

• Chargez vos haut-parleurs Bluetooth et d'autres appareils chargeables à partir d'un port USB libre de votre ordinateur

Spécifications techniques

• DE L'USB-A À LA PRISE TYPE-M : Câble USB-A vers connecteur coaxial de type M de 91 cm; Ce câble d'alimentation peut être utilisé pour alimenter n'importe quel appareil de type M à 5 V à partir d'un port USB standard fournissant jusqu'à 0,9 A

• COMPATIBILITÉ : Ne fonctionne qu'avec des connexions M de 5,5 OD par 2,1 ID avec un pin centrale positive; L'appareil connecté doit utiliser 5V et un courant maximum de 0,9A; Le courant fourni est déterminé par le port USB dans lequel ce câble est branché

• DURABLE : Ce connecteur est doté d'une gaine en PVC durable pour une résistance et une fiabilité élevées; La décharge de traction en PVC flexible empêche l'effilochage et les dommages dus à une flexion répétitive ou à une utilisation brutale

• CARACTÉRISTIQUES : 91cm; USB-A; Alimentation coaxiale Type M (Barrel Power Connector OD:5.50, ID : 2.10); Gaine : PVC; Diamètre extérieur (OD) : 4,5 mm; 5 V à 0,9 A maximum fourni par un port USB; Feuille d'aluminium-mylar avec blindage tressé

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce câble d'alimentation USB vers Type M 5,5MM est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteur B	1 - Connecteur coaxial d'alimentation (Taille M , Diam. ext. : 5,50 , Diam. int. : 2,10)
Alimentation		
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
	Humidité	30%-75% RH

Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
	Longueur du produit	35.4 in [90.0 cm]
	Largeur du produit	0.6 in [1.6 cm]
	Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
	Poids du produit	0.9 oz [26.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
	Largeur du Paquet	5.1 in [13.0 cm]
	Hauteur du Paquet	0.3 in [7.8 mm]
	Poids brut	1.1 oz [31.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble d'alimentation USB vers connecteur de type M, 5 V CC, 91 cm
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis