Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo N 1m

ID prodotto: USB2TYPEN1M

Stanchi di dover trasportare un adattatore da parete separato per ricaricare i dispositivi 5 V quali, ad esempio, alcuni dischi rigidi esterni, lettori multimediali di streaming e altoparlanti Bluetooth®?

Questo cavo di alimentazione USB da 1m semplifica la ricarica di dispositivi 5 V CC dotati di un connettore di alimentazione a barilotto tipo N (DE: 5,5 mm, DI:2,5 mm). È possibile alimentare o ricaricare i dispositivi utilizzando la porta USB disponibile sul laptop o computer desktop.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

• Consente di alimentare il disco rigido esterno o altri dispositivi dotati di un connettore di alimentazione di tipo N utilizzando una porta USB disponibile sul computer

• Consente di ricaricare gli altoparlanti Bluetooth o altri dispositivi ricaricabili utilizzando una porta USB disponibile sul computer

Caratteristiche

• USB-A A SPINA TIPO-N: cavo da USB-A a connettore coassiale a barilotto di tipo M (5,5mm di Ø esterno, 2,5mm di Ø interno, pin centrale positivo);può essere utilizzato per alimentare dispositivi a

barilotto N a 5 V da una USB standard che eroga fino a 0,9 A

• COMPATIBILITÀ: funziona con connessioni a barilotto N (DE: 5,5 mm, DI:2,5 mm) con un pin centrale positivo; il dispositivo collegato deve utilizzare 5V e una corrente massima di 0,9 A; la potenza erogata dipende dalla porta USB a cui è collegato il cavo

• DUREVOLE: connettore coassiale di alimentazione dotato di un rivestimento in PVC resistente per garantire un'elevata resistenza; lo scarico della trazione in PVC flessibile impedisce il danneggiamento dovuto a piegamenti ripetuti o a un uso improprio

• SPECIFICHE: 1 metro; USB-A; alimentazione coassiale di tipo N (connettore di alimentazione a barilotto OD: 5,50, ID: 2,50); rivestimento: PVC; 5V fino a 0,9A forniti da una porta USB; Foglio di alluminio-mylar con schermatura a treccia

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo cavo di alimentazione da USB a Spinotto Tipo M 5,5MM è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Connettore B	1 - Connettore di alimentazione a barilotto (Dimensione N, OD: 5,5, ID: 2,5)
Alimentazione		
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
	Umidità	30%-75% RH
Caratteristiche		

fisiche		
	Colore	Nero
	Diametro filo	28 AWG
	Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
	Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
	Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
	Peso prodotto	1.0 oz [27.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.8 in [14.8 cm]
	Larghezza del Pacco	4.9 in [12.5 cm]
	Altezza del Pacco	0.6 in [1.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [32.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo di alimentazione USB a barilotto tipo N 1 m 5 V CC
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.