

Cable 1m USB C a DisplayPort 1.2 de 4K a 60Hz - Adaptador Convertidor USB Tipo C a DisplayPort - HBR2 - Conversor USBC con Modo Alt - Compatible con Thunderbolt 3 - Blanco

ID del Producto: CDP2DPMM1MW



Este cable USB-C a DisplayPort le permite conectar su dispositivo equipado con Thunderbolt 3 o USB Type-C a un monitor 4K DisplayPort, mediante un solo cable, lo cual constituye una solución práctica y que evita el desorden.

El cable adaptador USB C a DisplayPort le permite aprovechar al máximo las capacidades de video integradas en su conexión USB-C, a fin de ofrecer asombrosa calidad Ultra HD a su pantalla 4K y resoluciones compatibles de hasta 3840 x 2160.

Además, el adaptador es retrocompatible con las pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo.

Con una longitud de 1 metro, este cable para monitor ofrece una conexión compacta que evita el exceso de cables y adaptadores, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de mayor longitud, también ofrecemos un cable USB-C a DisplayPort de 1.8m (CDP2DPMM6W, CDP2DPMM6B) y 3 metros (CDP2DPMM3MW, CDP2DPMM3MB), lo cual permite elegir la longitud de cable más adecuada para su instalación.

Para garantizar un fácil uso e instalación, este cable USB C a DisplayPort funciona en computadoras con sistema operativo tanto Windows, como Mac y se instala mediante el sencillo sistema plug-and-play, que no requiere software ni controladores adicionales.

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Conecte dispositivos USB-C o Thunderbolt 3 a pantallas DisplayPort
- Ideal para entornos de oficina en casa u oficina compartida/temporal
- Mejor calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz
- Haga mejores presentaciones al desplazarse

### Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Cable blanco de 1m USB-C DP Modo Alt a DisplayPort 1.2 (21,6Gbps) soporta 4K 60Hz UHD (3840x2160), HBR2, Audio de 5.1, HDCP 2.2/1.4 | 1080p y compatible con Thunderbolt 3
- **CABLE ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADO:** El cable USB C a DisplayPort 1.2 (macho/macho) reduce el desorden, minimiza las pérdidas de señal/puntos de fallo y tiene conectores de host y de pantalla delgados que encajan en espacios reducidos
- **COMPATIBILIDAD DEL HOST:** Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Microsoft Surface & Surface Pro, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & Zbook
- **COMPATIBILIDAD DE PANTALLAS:** El cable USB-C a DP ha sido probado y verificado con toda la gama de monitores DP, incluyendo Dell, Samsung, Asus, Acer y LG
- **FÁCIL DE USAR:** El cable convertidor DisplayPort por USB-C con configuración sin controladores funciona con cualquier dispositivo USB Type-C/Thunderbolt 3 (DP Modo Alt). Compatible con macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS, Android y Linux

---

#### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Cantidad de Puertos	1
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	DisplayPort - 1.2
ID del Conjunto de Chips	Controller: STM32F072CBU6 or VL103

<b>Rendimiento</b>		
Resolución Digital Máxima		3840x2160 @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas		1024x768
		1280x720 (High-definition 720p)
		1920x1080 (High-definition 1080p)
		1920x1200
		2560x1440
		2560x1600
		3840x2160 (Ultra HD 4K)
Pantalla Plana Soportada		Sí
Especificaciones de Audio		Sonido envolvente 7.1
<b>Conector(es)</b>		
Conector A		Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
		DisplayPort (20 pines)
<b>Observaciones / Requisitos</b>		
Nota		Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con vídeo (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
<b>Requisitos Ambientales</b>		
Temperatura Operativa		0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento		-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Humedad		HR de 20%-70%
<b>Características Físicas</b>		
Color		Blanco

Longitud del Cable	39.4 in [100.0 cm]
Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [20.0 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10.0 mm]
Peso del Producto	1.2 oz [34.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.4 oz [40.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable adaptador USB-C a DisplayPort
---------------------	-------------------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

