

Cavo Video da USB C a DisplayPort 1.2 4K 60Hz da 3m - Cavo Adattatore/Convertitore da USB-C a DisplayPort - HBR2 - Cavo Monitor da USB Type-C a DP Alt Mode - Compatibile con Thunderbolt 3 - Nero

ID prodotto: CDP2DPMM3MB



Questo cavo USB-C a DisplayPort consente di collegare un dispositivo dotato di tecnologia Thunderbolt 3 o USB Type-C a un monitor 4K mediante un solo cavo, assicurando una soluzione pratica e ordinata.

Il cavo adattatore USB C a DisplayPort permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB-C, per conferire al display 4K la straordinaria qualità della tecnologia Ultra HD e supportare risoluzioni fino a 3840 x 2160.

In più, la retrocompatibilità dell'adattatore con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro.

Con una lunghezza pari a 3 m, questo cavo per monitor elimina la necessità di altri cavi e adattatori, assicurando un'installazione ordinata e professionale. Per le installazioni che richiedono un collegamento più breve, sono disponibili anche cavi USB-C a DisplayPort da 1,8 m (CDP2DPMM6B, CDP2DPMM6W) e da 1 m (CDP2DPMM1MB, CDP2DPMM1MW), che permettono di scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Per garantire la massima facilità di installazione e utilizzo, questo cavo USB-C a DisplayPort funziona sia con i computer Windows che Mac e consente l'installazione plug-and-play, eliminando la necessità di ulteriori software o driver.

Il prodotto CDP2DPMM3MB è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DP Alternate Mode).

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Collegamento di dispositivi USB-C o Thunderbolt 3 a display DisplayPort
- Ideale per home office e ambienti hot desk
- Qualità avanzata delle immagini con il supporto della risoluzione 4K a 60 Hz
- Conduzione di presentazioni ricche di contenuti anche in viaggio

Caratteristiche

- **COMPATIBILITÀ DEL MONITOR:** Questo cavo USB-C DP viene testato e verificato con l'intera gamma di Monitor DP, compresi i Brand Dell, Samsung, Asus, Acer e LG
- **ALTE PRESTAZIONI:** Cavo USB-C DP Alt Mode da 3 m DisplayPort 1.2 (21.6Gbps) supporta 4K 60Hz UHD (3840x2160), HBR2, 5.1ch Audio, HDCP 2.2/1.4 | Compatibile Thunderbolt 3 - 1080p - Nero
- **CAVO ADATTATORE VIDEO INTEGRATO:** Questo cavo USB C DisplayPort 1.2 (maschio/maschio) minimizza la perdita di segnale e riduce l'ingombro grazie ai suoi connettori sottili che si adattano a spazi ristretti
- **COMPATIBILITÀ:** Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Microsoft Surface & Surface Pro, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & ZBook
- **FACILE DA USARE:** Cavo convertitore DisplayPort su USB-C con installazione plug&play funziona con qualsiasi dispositivo USB Type-C/Thunderbolt 3 (DP Alt Mode); compatibile con macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS, Android e Linux

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	USB-C
Uscita AV	DisplayPort - 1.2
ID chipset	STMicroelectronics - STM32F072CBU6 PERICOM - PI3DPX1203

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	3840x2160 @ 60 Hz
------------------------------	-------------------

Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1

Connettore/i

Connettore A	USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	DisplayPort (20 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Umidità	20%-70% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]



Peso prodotto	7.8 oz [222 g]
---------------	----------------

Informazioni
confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
----------------	----------------

Package Width	7.9 in [20 cm]
---------------	----------------

Package Height	0.8 in [20 mm]
----------------	----------------

Peso spedizione (confezione)	8.2 oz [231 g]
---------------------------------	----------------

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo da USB-C a DisplayPort
-----------------------------	-----------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

