

3 m USB-C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - zwart

Productcode: CDP2DPMM3MB



Met deze USB-C naar DisplayPort kabel kunt u uw met Thunderbolt 3 of USB Type-C uitgevoerd apparaat aansluiten op een 4K DisplayPort scherm met slechts één kabel, een gemakkelijke oplossing dus met minimaal aantal kabels.

Met de USB C naar DisplayPort adapterkabel kunt u de videocapaciteiten van uw USB-C verbinding benutten om de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K scherm weer te geven en resoluties tot 3840 x 2160 te ondersteunen.

Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een geweldige accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

Met deze 3 m lange beeldschermkabel hebt u geen extra adapters en kabels meer nodig voor een nette, professionele installatie. Voor kortere verbindingen bieden wij ook een 1,8 m (CDP2DPMM6B, CDP2DPMM6W) en een 1 m (CDP2DPMM1MB, CDP2DPMM1MW) lange USB-C naar DP kabel, zodat u altijd de juiste kabellengte voor uw installatie kunt kiezen.

Voor gegarandeerd eenvoudige bediening en installatie werkt deze USB C naar DisplayPort kabel met zowel Windows als Mac computers en biedt plug & play-installatie zonder dat aanvullende software of stuurprogramma's nodig zijn.

De CDP2DPMM3MB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een USB Type-C computer aan op een DisplayPort-projector of -beeldscherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte
- Installeer op uw werkplek thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw DisplayPort-monitor
- Verkrijg een hoge beeldkwaliteit met ondersteuning van 4K 60Hz
- Geef presentaties waar u ook bent

Eigenschappen

- Krijg verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning voor UHD videoresoluties tot 4K 60 Hz
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4K bij 60 Hz
- Plaats uw apparaten in uw werkomgeving waar u die nodig hebt, met minder kabelwarboel
- EASY TO USE: DisplayPort over USB-C converter cable w/ driverless setup works w/ any USB Type-C/Thunderbolt 3 (DP Alt Mode) device; compatible w/ macOS, iPadOS, Windows 10, Chrome OS, Android & Linux

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	DisplayPort - 1.2
Chipsetcode	STMicroelectronics - STM32F072CBU6 PERICOM - PI3DPX1203

Prestaties

Maximale digitale resoluties	3840x2160 @ 60 Hz
Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p)



	1920x1200
	2560x1440
	2560x1600
	3840x2160 (Ultra HD 4K)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound
<hr/>	
Connector(en)	
Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	DisplayPort (20-polig)
<hr/>	
Speciale opmerkingen / vereisten	
Notitie	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
<hr/>	
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	20%-70% RV
<hr/>	
Fysieke eigenschappen	
Kleur	Zwart
Lengte product	9.8 ft [3 m]
Breedte product	0.8 in [20 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	7.8 oz [222 g]
<hr/>	
Verpakkingsinformatie	
Package Length	8.7 in [22 cm]



Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 8.2 oz [231 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd USB-C naar DisplayPort-kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

