

3m USB C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit

Productcode: CDP2DPMM3MW



Met deze USB-C naar DisplayPort kabel kunt u uw met Thunderbolt 3 of USB Type-C uitgerust apparaat aansluiten op een 4K DisplayPort scherm met slechts één kabel. Dit zorgt voor een gemakkelijke oplossing met een minimaal aantal kabels.

Met de USB C naar DisplayPort adapterkabel kunt u de videocapaciteiten van uw USB-C verbinding benutten om de hoogwaardige kwaliteit van Ultra HD op uw 4K scherm weer te geven en resoluties tot 3840x2160 te ondersteunen.

Bovendien is de adapter backwards compatibel met 1080p-schermen, en is dus een geweldige accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

Deze adapter is voorzien met een unieke videosignaalbooster die het signaal versterkt en voor betrouwbare prestaties zorgt, zelfs met kabels van mindere kwaliteit. De versterker verhoogt ook de max. ondersteunde DP-kabellengte in vergelijking met andere merken.

Met deze 3m lange beeldschermkabel hebt u geen extra adapters en kabels meer nodig. Dit zorgt dus voor een nette en professionele installatie. Voor kortere verbindingen bieden wij ook een 1,8m (CDP2DPMM6W, CDP2DPMM6B) en een 1m (CDP2DPMM1MW, CDP2DPMM1MB) USB-C naar DP kabel, zodat u altijd de juiste kabellengte voor uw installatie kunt kiezen.

Voor gegarandeerd eenvoudige bediening en installatie werkt deze USB C naar DisplayPort kabel met zowel Windows als Mac computers en biedt plug&play-installatie zonder dat aanvullende software of drivers nodig zijn.

Opmerking: Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een USB Type-C computer aan op een DisplayPort-projector of -beeldscherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte
- Installeer op uw werkplek thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw DisplayPort-monitor
- Verkrijg een hoge beeldkwaliteit met ondersteuning van 4K 60Hz
- Geef presentaties waar u ook bent

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** Witte 3m USB-C DP Alt Mode naar DisplayPort 1.2 (21.6Gbps) kabel ondersteunt 4K 60Hz UHD (3840x2160), HBR2, 5.1ch Audio, HDCP 2.2/1.4 - 1080p & Thunderbolt 3 compatibel
- **HOST COMPATIBILITEIT:** Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Microsoft Surface & Surface Pro, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & Zbook
- **BEELDKWALITEIT:** De unieke signaalbooster in deze adapter versterkt het videosignaal en zorgt voor betrouwbare prestaties, zelfs met kabels van lagere kwaliteit; De versterker verhoogt ook de maximale DP-kabellengte in vergelijking met andere merken
- **SCHERM COMPATIBILITEIT:** USB-C naar DP kabel is getest en gevalideerd met een uitgebreide reeks DP monitors inclusief merken zoals Dell, Samsung, Asus, Acer & LG - De witte kabel past perfect bij LCD/LED displays met een witte behuizing/achterkant
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** DisplayPort over USB-C converter kabel met driverless setup werkt met elk USB Type-C/Thunderbolt 3 (DP Alt Mode) apparaat - Compatibel met macOS, iPadOS, Windows 10, Chrome OS, Android & Linux

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	DisplayPort - 1.2

Chipsetcode STMicroelectronics - STM32F072CBU6
PERICOM - PI3DPX1203

Prestaties

Maximale digitale resoluties	3840x2160 @ 60 Hz
Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound

Connector(en)

Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	1 - DisplayPort (20-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
---------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	20%-70% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
-------	-----

Lengte product	10.0 ft [3.0 m]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	7.1 oz [200.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.6 in [19.4 cm]
Package Width	7.1 in [18.1 cm]
Package Height	1.7 in [4.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.6 oz [216.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar DisplayPort-kabel
-------------	----------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.