

Cable 1,8m USB C a DisplayPort 1.2 de 4K a 60Hz - Adaptador Convertidor USB Tipo C a DisplayPort - HBR2 - Conversor USBC con Modo Alt - Compatible con Thunderbolt 3 - Negro

ID del Producto: CDP2DPMM6B



Este cable USB-C a DisplayPort le permite conectar su dispositivo habilitado para Thunderbolt 3 o USB Type-C a un monitor DisplayPort 4K con un solo cable, lo que le proporciona una solución cómoda y sin complicaciones.

El cable adaptador de USB C a DisplayPort le permite aprovechar las capacidades de video integradas en su conexión USB-C, para ofrecer la asombrosa calidad de Ultra HD a su pantalla 4K y soportar resoluciones de hasta 3840 x 2160.

Además, el adaptador es compatible con pantallas de 1080p, lo que lo convierte en un accesorio ideal para el hogar, la oficina u otros entornos de trabajo.

Con 1.8 m de longitud, este cable para monitor elimina la necesidad de un exceso de adaptadores y cableado, lo que garantiza una instalación ordenada y profesional. Para las instalaciones que requieren conexiones más cortas o más largas, también ofrecemos un cable de 3m (CDP2DPMM3MB) y un cable de 1m (CDP2DPMM1MB, CDP2DPMM1MW) Cable USB-C a DP, que le permite elegir la longitud de cable adecuada para sus necesidades de instalación personalizada.

Para garantizar un funcionamiento y una instalación sencillos, este cable USB C a DisplayPort funciona con computadoras Windows y Mac y permite una instalación plug-and-play, eliminando la necesidad de cualquier software o controlador adicional.

CDP2DPMM6B está respaldado por una garantía de 3 años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Su puerto USB-C debe soportar DisplayPort sobre USB-C (modo DP Alt) para que funcione con este adaptador.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte una computadora equipada con USB Type-C a un proyector o pantalla DisplayPort de su salón de clases, auditorio o sala de juntas
- Instálelo en su estación de trabajo doméstica o en el equipo de una oficina compartida, con el fin de que su computadora equipada con USB-C sea compatible con su pantalla DisplayPort
- Mejor calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz
- Haga mejores presentaciones al desplazarse

Características

- **CABLE ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADO:** El cable USB C a DisplayPort 1.2 (macho/macho) reduce el desorden, minimiza las pérdidas de señal/puntos de fallo y tiene conectores de host y de pantalla delgados que encajan en espacios reducidos
- **FÁCIL DE USAR:** El cable convertidor DisplayPort por USB-C con configuración sin controladores funciona con cualquier dispositivo USB Type-C/Thunderbolt 3 (DP Modo Alt). Compatible con macOS, iPadOS, Windows 10, Chrome OS, Android y Linux
- **ALTO RENDIMIENTO:** Cable negro de 1.8m USB-C DP Modo Alt a DisplayPort 1.2 (21,6Gbps) soporta 4K 60Hz UHD (3840x2160), HBR2, Audio de 5.1, HDCP 2.2/1.4 | 1080p y compatible con Thunderbolt 3
- **COMPATIBILIDAD DEL HOST:** Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Microsoft Surface & Surface Pro, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & Zbook
- **COMPATIBILIDAD DE PANTALLAS:** El cable USB-C a DP ha sido probado y verificado con toda la gama de monitores DP, incluyendo Dell, Samsung, Asus, Acer y LG

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Cantidad de Puertos	1
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	DisplayPort - 1.2

ID del Conjunto de Chips Controller: STM32F072C8U6 or VL103

Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.2
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1

Conector(es)

Conector A	Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	DisplayPort (20 pines)


Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
-------------------------------------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR de 20%-70%

Características



Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	5.9 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	5.9 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.8 in [20 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10 mm]
Peso del Producto	1.7 oz [49 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [19 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [58 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable USB-C a DisplayPort
---------------------	---------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

