

1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60 Hz - Svart

Produkt ID: CDP2DPMM6B



Denna USB-C till DisplayPort-kabel gör att du kan ansluta din Thunderbolt 3- eller USB Type-C-kompatibla enhet till en 4K DisplayPort-skärm med bara en kabel, vilket gör den till en bekväm och trasselfri lösning.

USB C till DisplayPort-kabeladaptern gör att du kan utnyttja de videofunktioner som är inbyggda i din USB-C-anslutning för att leverera den häpnadsväckande Ultra HD-kvaliteten på din 4K-skärm och stödja upplösningar på upp till 3840 x 2160.

Dessutom är adaptern bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra arbetsmiljöer.

Med sin 1,8 m längd eliminerar denna bildskärmskabel behovet av extra adaptrar och kablar, vilket garanterar en elegant och professionell installation. För installationer som kräver kortare eller längre anslutningar erbjuder vi även en 3 m (CDP2DPMM3MB, CDP2DPMM3MW) och en 1 m (CDP2DPMM1MB, CDP2DPMM1MW) lång USB-C till DP-kabel, så att du kan välja rätt kabellängd för dina installationsbehov.

Enkel hantering och installation säkerställs genom att denna USB C till DisplayPort-kabel kan användas med både Windows- och Mac-datorer och den tillåter plug-and-play-installation, vilket eliminerar behovet av ytterligare program eller drivrutiner.

CDP2DPMM6B täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut USB-C- eller Thunderbolt 3-enheter till DP-skärmar
- Perfekt för hemmakontor eller gemensamma arbetsstationer
- Upplev förbättrad bildkvalitet med stöd för 4K 60 Hz
- Leverera bättre presentationer

Funktioner

- Slipp trassel med en kombinerad USB-C till DisplayPort-adapter och bildskärmskabel
- Få enastående bildkvalitet med stöd för UHD-videoupplösningar på upp till 4K vid 60 Hz
- Få en perfekt anslutning med en bildskärmskabel som fungerar med alla USB-C-kompatibla bärbara datorer
- Problemfri anslutning med vändbar USB-C-kontakt
- Kompatibel med Thunderbolt 3- och USB 3.1 Type-C-portar som stöder DP Alt-läge

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Portar	1
AV-ingång	USB-C
AV-utgång	DisplayPort - 1.2
Chipset-ID	Controller: STM32F072CBU6 or VL103

Prestanda

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 @ 60 Hz
Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p)



1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)

Stöd för widescreen Ja
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B DisplayPort (20-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 20%-70%RH

Utseende

Färg Svart
Kabellängd 5.9 ft [1.8 m]
Produktlängd 5.9 ft [1.8 m]
Produktbredd 0.8 in [20 mm]
Produkthöjd 0.4 in [10 mm]
Produktvikt 1.7 oz [49 g]

Förpackning

Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]



Package Height 0.7 in [19 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.0 oz [58 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet USB-C till DisplayPort-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

