

Adaptador USB C a DisplayPort - Conversor USB Tipo C a DisplayPort 1.4 de 8K/4K 60Hz - Convertidor de Vídeo Tipo Dongle USBC a DP para Monitor - Funciona con Thunderbolt 3 - Cable de 30cm

ID del Producto: CDP2DPEC



Este adaptador USB C™ a DisplayPort™ le permite transmitir una señal de vídeo y audio desde el puerto USB Tipo C™ de su ordenador portátil, tablet, smartphone u otros dispositivos equipados con USB C.


Este adaptador USB C está equipado con un cable integrado de 30cm, para mayor alcance y reducir así la tirantez sobre el puerto/conector en el caso de dispositivos 2 en 1 u ordenadores portátiles colocados en soportes elevadores.

El adaptador le permite aprovechar al máximo las capacidades de vídeo integradas en la conexión USB Type-C de su ordenador, a fin de ofrecer la asombrosa calidad de imágenes UHD a su pantalla 4K 60Hz. Esto facilita el trabajo multitarea, así como el trabajo con las más inimaginables aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos.

Con este adaptador puede además lograr una resolución de salida de hasta 7680x4320 a 60Hz (con un ordenador portátil compatible con DP 1.4 y DSC) o 7680x4320 a 30Hz (sin DSC), lo cual resulta perfecto para tareas que requieran alta resolución, como ver vídeos 8K. Además, el adaptador DP 1.4 es retrocompatible con pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo, además de garantizar la compatibilidad con la futura tecnología 8K.

Este adaptador de vídeo USB Type-C es muy portátil y tiene un diseño de peso ligero que ocupa poco espacio, lo cual permite llevarlo fácilmente dentro de la bolsa de su ordenador portátil, cuando se desplace entre su casa, oficina o al viajar por trabajo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier monitor DisplayPort 4K u 8K cuando trabaje en su oficina o al desplazarse o viajar
- Conecte su tablet o smartphone equipado con USB-C a una pantalla más grande

Características

- ALTO RENDIMIENTO: Adaptador USB C a DP 1.4 para una pantalla DP a una resolución de 8K a 60Hz con DSC (8K 30Hz sin DSC) y 4K 60Hz UHD (3840x2160) | Modo Alt de DP | HBR3 | 32,4Gbps | Audio de 2 canales | HDCP 2.2/1.4 | Retrocompatible con 1080p
- CABLE EXTRA LARGO: Adaptador USB C a DisplayPort, con cable integrado de 30cm para reducir así la tirantez sobre el puerto/conector, en el caso de dispositivos 2 en 1 o de portátiles colocados en soportes elevadores | Diseño compacto y portátil
- COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS: Funciona con Dell, Lenovo ThinkPad, Surface Laptop 3, Pro 7, MacBook Pro/Air (Intel o M1), HP EliteBook o Chromebook | Requiere un procesador Intel 11th Gen con DSC (o posterior) para pantallas de 8K y 60Hz con DP 1.4
- COMPATIBILIDAD CON PANTALLAS: Adaptador/conversor USB C a DP, sometido a pruebas a 8K/4K 60Hz, en una gama de monitores DP que incluye marcas como Dell UltraSharp, Samsung, Asus ProArt, Acer y LG | Compatible con pantallas ultraanchas (3440x1440)
- FÁCIL DE UTILIZAR: Adaptador USB C a DP que no necesita controladores. Funciona con USB Tipo C o Thunderbolt 3 (TB3) | Se recomienda el uso de un cable DisplayPort 1.4 (DP14MM2M) de StarTech.com para compatibilidad con DSC 8K 60Hz

Hardware

Política de Garantía	3 Years
ID del Conjunto de Chips	VL103

Rendimiento

Maximum Cable	6.6 ft [2 m]
---------------	--------------

Distance To Display

Video Revision	DisplayPort 1.4
Resoluciones Admitidas	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 60Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DisplayPort - 2 Channel Audio

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conecotor B	1 - DisplayPort (20 pines)

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
-------------------------------------	--

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR de 10%-85%

Características Físicas

Color	Gris
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	12.3 in [312 mm]
Longitud del Producto	15.4 in [39.0 cm]
Ancho del Producto	1.5 in [3.8 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 0.9 oz [26.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 oz [30.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C a DisplayPort
---------------------	-----------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

