Câble USB-C de 1m, USB 5Gbps, 60W (3A) Power Delivery, 4K 60Hz DP Alt Mode, Gaine TPE - Compatible Thunderbolt

Nº de produit: USB315CC1M

Ce câble USB 3.2 Gen 1 USB-C™ vers USB-C vous permet de connecter un appareil USB Type-C™ USB 3.2 Gen 1, comme un disque dur ou un appareil mobile, au port USB-C de votre ordinateur ou chargeur. Ce câble est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Connectez à votre ordinateur vos nouveaux appareils mobiles USB-C, tels que les téléphones Samsung Galaxy S8/S8+ et Nexus™ 6P/5X. Le câble assure jusqu'à 3 A de charge (60 W) et des vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s.

Grâce à sa capacité d'alimentation maximale de 3 A, vous pouvez également utiliser le câble USB Type-C pour alimenter un ordinateur équipé de ports USB-C, tel qu'un Apple MacBook ou un Chromebook Pixel™. Connectez simplement votre ordinateur portable à votre chargeur mural USB-C.

Ce câble prend en charge les vidéos Full 4K à 60 Hz et la norme DisplayPort 1.2. Il est également compatible avec les écrans DisplayPort existants. C'est l'accessoire idéal pour connecter votre station d'accueil ou votre ordinateur portable à un écran et bénéficier d'une résolution, d'un contraste et d'une profondeur des couleurs remarquables pour une image d'une finesse exceptionnelle.

Vous pourrez également connecter vos périphériques USB 3.2 Gen 1, comme des boîtiers de disque dur et des stations d'accueil, à votre ordinateur portable.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Applications

• Connectez un appareil USB 3.0, comme un disque dur portatif ou une station d'accueil, à un ordinateur portable ou de bureau équipé de la technologie USB-C

• Chargez ou synchronisez vos appareils numériques mobiles USB-C avec votre ordinateur

• Chargez vos appareils USB-C à l'aide d'un chargeur mural, d'un chargeur de voiture ou d'un chargeur Power Bank

• Alimentez vos ordinateurs portables USB-C avec un chargeur mural USB Type-C

Spécifications techniques

• Prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s

• Compatible avec les ports Thunderbolt 3

• Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Performance		
	Résolutions analogiques max.	4K @ 60Hz
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
	Connecteur B	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
Alimentation		
	Power Delivery	60W

Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Style de connecteur	Droit
	Calibre du fil	24/32 AWG
	Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
	Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
	Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
	Hauteur du produit	0.3 in [0.6 cm]
	Poids du produit	1.4 oz [39.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.1 in [12.9 cm]
	Largeur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
	Hauteur du Paquet	0.8 in [2.1 cm]
	Poids brut	1.7 oz [48.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis