

Adattatore USB C a DisplayPort 8K/4K 60Hz - Adattatore Dongle USB-C a DisplayPort 1.4 - Convertitore video USB Type-C a DP Monitor - Funziona con Thunderbolt 3 - Cavo integrato da 30 cm

ID prodotto: CDP2DPEC



Questo adattatore USB-C™ a DisplayPort™ consente di trasmettere video e audio DP dalla porta USB Type-C™ di un computer laptop, tablet, smartphone o altro dispositivo USB-C.


Questo adattatore USB-C è dotato di un cavo extra lungo di 30 cm che consente un collegamento a più lungo raggio per ridurre la sollecitazione sulle porte e sui connettori dei dispositivi 2-in-1 o dei computer laptop posizionati su alzate.

L'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C del computer per conferire al display 4K a 60 Hz l'eccezionale qualità della tecnologia UHD. In questo modo è più semplice svolgere diverse attività contemporaneamente, utilizzando applicazioni ad altissimo consumo di risorse.

Con questo adattatore è anche possibile ottenere una risoluzione in uscita fino a 7680x4320 a 60Hz (con un laptop che supporta le tecnologie DP 1.4 e DSC) o 7680x4320 a 30Hz (senza DSC), l'ideale per attività ad alta risoluzione come la visualizzazione di video 8K.. In più, la retrocompatibilità dell'adattatore DP 1.4 con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro, preparando al contempo il terreno per l'implementazione della tecnologia 8K.

Estremamente portatile, l'adattatore video USB Type-C è dotato di un design leggero e a ingombro ridotto e può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop durante gli spostamenti tra casa e ufficio o durante i viaggi di lavoro.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Possibilità di collegamento a qualsiasi monitor DisplayPort 4K o 8K in ufficio o in viaggio
- Possibilità di collegamento di uno smartphone o di un tablet con tecnologia USB-C a un display di dimensioni maggiori

Caratteristiche

- **PRESTAZIONI ELEVATE:** l'adattatore consente di collegare un singolo display DP con supporto di risoluzioni fino a 8K a 60 Hz con DSC (8K a 30 Hz senza DSC) e 4K 60 Hz UHD (3840x2160) - DP Alt Mode | HBR3 - 32,4 Gbps | Audio a 2 canali - HDCP 2.2/1.4 - 1080p
- **CAVO EXTRA LUNGO:** adattatore display USB-C a DisplayPort con cavo integrato di 30 cm che consente di ridurre la sollecitazione su porte/connettori di dispositivi 2-in-1 come Surface Pro 7, iPad Pro e computer laptop posizionati su alzate - Design compatto
- **COMPATIBILITÀ CON I DISPOSITIVI:** Dell XPS, Precision, Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Extreme, Surface laptop 3, Pro 7, MacBook Pro/Air (Intel e chip M1), HP EliteBook, Chromebook - Richiede Intel di 11a GEN. con DSC (o vers. succ.) per DP 1.4 8K 60Hz
- **COMPATIBILITÀ CON I DISPLAY:** convertitore video esterno USB-C a DP testato per le massime prestazioni 8K/4K a 60 Hz su una vasta gamma di monitor DP, inclusi marchi come Dell UltraSharp, Samsung, Asus ProArt, Acer e LG - Supporta display ultrawide
- **FACILE DA USARE:** il dongle USB-C a DP supporta la configurazione senza driver ed è indipendente dal SO; funziona con dispositivi USB Type-C/TB 3 - Per supportare la tecnologia DSC 8K 60Hz, si consiglia l'uso con cavo DisplayPort 1.4 StarTech.com (DP14MM2M)

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
ID chipset	VL103

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
-----------------------------------	--------------

	Video Revision	DisplayPort 1.4
	Risoluzioni supportate	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 60Hz
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	DisplayPort - 2 Channel Audio
Connettore/i	Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
	Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10%-85% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche	Colore	Grigio
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza del cavo	12.3 in [312 mm]
	Lunghezza prodotto	15.4 in [39.0 cm]
	Larghezza prodotto	1.5 in [3.8 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso prodotto	0.9 oz [26.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.8 in [17.3 cm]
Larghezza del Pacco	4.9 in [12.5 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [2.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [30.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.