USBケーブル／USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C／1m／10Gbps／オス オス／ブラック／充電 & データ転送同期／タイプC コネクター

製品ID: USB31AC1M

USB - USB-Cケーブル。コンピュータやUSB充電器のUSB-AポートにUSB-Cデバイスを接続します。

このUSB-A - USB-Cケーブルは、USB-C 3.2 Gen 2仕様のすべてを満たし、USB-IF（USB Implementers Forum）の認証を取得しています。認証取得の要件には、USBコンプライアンスが定める環境的・電気的・機械的な規格のすべてが含まれており、あらゆるUSB-Cデバイスに対応する、高品質で信頼性の高いケーブルであることが保証されています。

このUSB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、最大10Gbpsのデータ転送速度に対応しており、大きなファイルや動画を数秒で伝送することができます（接続するホストコンピュータで10Gbpsに対応している場合）。これは、USB 3.2 Gen 1の2倍、USB 2.0の20倍に相当する速度です。

StarTech.comでは、10Gbps USB-Aポートを備えたPCI Expressカードを提供しています。また、Thunderbolt 3ノートパソコンに10Gbpsポートを増設できるThunderbolt 3コントローラアダプタもご利用いただけます。

このUSB - USB-Cケーブルは外出が多いユーザーに最適です。どこでも端末を充電することができます。

・ウォールチャージャー

・カーチャージャー

・モバイルバッテリー

・ノートパソコン

このケーブルではまた、USB-Aポート搭載のデバイスに、USB-C 3.2 Gen 2/USB-C対応のハードドライブケースやドッキングステーションなど新型の周辺機器を接続する際にも便利です。

認証、レポート、互換性

用途

・USB-C機器をコンピュータまたはチャージャーのUSB-Aポートに接続

製品の特長

・USB-IF認証取得のUSB - USB-Cケーブルで優れた接続機能を提供

・10Gbpsのデータ転送速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ケーブルでデータを高速伝送

・USB-Aチャージャー／ノートパソコンでUSB-Cモバイル端末を充電

・USB Type-Cポートがついていないノートパソコンに USB Type-C周辺機器を接続

ハードウェア		
	保証に関する方針	2 Years
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組＋アルミ箔)
性能		
	タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
コネクタ		
	コネクタA	1 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2, 10Gbps)
	コネクタB	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
環境条件		
	動作温度	0° C to 35° C (32° F to 95° F)
	保存温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)
	湿度	5%-90% RH 結露なし
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート
	ケーブル長さ	1 m [3.3 ft]
	製品縦	1.0 m [3.3 ft]
	製品横	1.6 cm [0.6 in]
	製品高さ	0.8 cm [0.3 in]
	製品重量	40.0 g [1.4 oz]

パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
	パッケージ横	12.5 cm [4.9 in]
	パッケージ高さ	0.1 mm [0.0 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	48.0 g [1.7 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - 1m USB 3.1 USB-C - USB-Aケーブル

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。