

1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit

Produkt ID: CDP2DPMM6W



Denna USB-C till DisplayPort-kabel gör att du kan ansluta din Thunderbolt 3- eller USB Type-C-kompatibla enhet till en 4K DisplayPort-skärm med bara en kabel, vilket gör det till en bekväm och trasselfri lösning.

USB C till DisplayPort-kabeladaptern gör att du kan utnyttja de videofunktioner som är inbyggda i din USB-C-anslutning för att leverera den häpnadsväckande Ultra HD-kvaliteten på din 4K-skärm och stödda upplösningar på upp till 3840 x 2160.


Dessutom är adaptern bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra arbetsmiljöer.

Med sin 1,8 m längd eliminerar denna bildskärmskabel behovet av extra adapterar och kablar, vilket garanterar en elegant och professionell installation. För installationer som kräver kortare eller längre anslutningar erbjuder vi även en 3 m (CDP2DPMM3MW, CDP2DPMM3MB) och en 1 m (CDP2DPMM1MW, CDP2DPMM1MB) lång USB-C till DP-kabel, så att du kan välja rätt kabellängd för dina installationsbehov.

Enkel hantering och installation säkerställs genom att denna USB C till DisplayPort-kabel kan användas med både Windows- och Mac-datorer och den tillåter plug-and-play-installation, vilket eliminerar behovet av ytterligare program eller drivrutiner.

Obs.: Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut USB-C- eller Thunderbolt 3-enheter till DP-skärmar
- Perfekt för hemmakontor eller gemensamma arbetsstationer
- Upplev förbättrad bildkvalitet med stöd för 4K 60 Hz
- Leverera bättre presentationer

Funktioner

- Slipp trassel med en kombinerad USB-C till DisplayPort-adapter och bildskärmskabel
- Få enastående bildkvalitet med stöd för UHD-videoupplösningar på upp till 4K vid 60 Hz
- Få en perfekt anslutning med en bildskärmskabel som fungerar med alla USB-C-kompatibla bärbara datorer
- Problemfri anslutning med vändbar USB-C-kontakt
- Kompatibel med Thunderbolt 3- och USB 3.1 Type-C-portar som stöder DP Alt-läge

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB-C
Portar	1
AV-utgång	DisplayPort - 1.2
Chipset-ID	Controller: STM32F072CBU6 or VL103

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
-----------------------------------	--------------

	Maximal digital upplösning	3840x2160 @ 60 Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
	Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts)
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Utseende	Färg	Vit
	Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
	Produktlängd	6.0 ft [1.8 m]
	Produktbredd	0.8 in [2 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [1 cm]
	Produktvikt	1.9 oz [53 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.8 in [17.2 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.7 cm]
	Paketets höjd	0.7 in [1.9 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.3 oz [66.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-C till DisplayPort-kabeladapter
Warranty		

Information

Warranty

3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.