

## Adaptador de Vídeo Multipuertos USB-C - HDMI o DisplayPort - 4K de 60Hz

ID del Producto: CDP2DPHD



Este adaptador de vídeo multipuerto USB-C constituye una solución portátil para la conexión de su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla HDMI o DisplayPort.

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores, gracias al adaptador USB-C 2 en 1 para monitor. El adaptador multipuerto incluye salidas HDMI y DisplayPort, así que es posible conectar de forma práctica su ordenador portátil a cualquier pantalla equipada con HDMI o DisplayPort, mediante este adaptador multipuerto.

La duradera caja de aluminio del adaptador es resistente para llevarlo a donde quiera que vaya, dentro de su bolsa de transporte.

Las salidas HDMI y DisplayPort de este adaptador de vídeo USB-C le permiten aprovechar al máximo las capacidades de audio y vídeo integradas en su conexión USB-C, y le ofrecen la asombrosa calidad UHD a su pantalla 4K 60Hz. Esto facilita el trabajo multitarea, así como el trabajo con las más inimaginables aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos.

Conectividad con estilo para su MacBook, MacBook Pro o cualquier ordenador portátil

El adaptador de pantalla USB-C tiene una caja con acabado gris espacial y cable USB-C integrado diseñado para armonizar con su MacBook o MacBook Pro con acabado gris espacial. El adaptador es compatible con cualquier dispositivo USB-C a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte con prácticamente cualquier pantalla HDMI y DisplayPort, mientras viaje/se desplace o trabaje en la oficina
- Transmite vídeo de salida a un monitor HDMI o DisplayPort
- Transmite, visualice y edite vídeo 4K en su pantalla HDMI o DisplayPort

## Características

- ALTO RENDIMIENTO: Adaptador de pantalla USB C (modo Alt de DP) a HDMI 2.0 4K 60Hz(UHD) con HDR, o DisplayPort 1.2 4K 60Hz HBR2 en un solo monitor con audio de 7.1ch - Compatible con HDCP 2.2/1.4 y Thunderbolt 3, 4
- SALIDA DE VÍDEO FLEXIBLE: El adaptador multipuertos USB-C portátil 2 en 1 con DisplayPort 1.2 o HDMI 2.0, es el hub de vídeo perfecto para trabajar desde casa o desde estaciones de trabajo de oficina, salas de juntas o en desplazamientos
- COMPATIBILIDAD: El host debe admitir el modo DP-Alt (confirme con el fabricante del ordenador) - Compatible con los principales sistemas operativos (Windows, ChromeOS, macOS, Linux), y plataformas de hardware, incluyendo Intel, Apple M1 / M2, y AMD
- PROBADO Y VERIFICADO: Adaptador USB-C probado para un rendimiento máximo a 4K 60Hz para garantizar la compatibilidad con una gama de proyectores / pantallas de marcas como Samsung, Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, LG, Sharp, Sony
- FÁCIL DE UTILIZAR: USB C (DisplayPort sobre USB-C) adaptador de pantalla para portátil o tablet TB3 / TB4 / USB Tipo-C - Soporta plug & play sin controladores en Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS y Android - Funciona con 1080p, HDMI 1.4

---

### Hardware

Política de Garantía      3 Years

Active or Passive Adapter      Activo

Entrada A/V      USB-C

---

Salida A/V	HDMI - 2.0
	DisplayPort - 1.2
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	ITE - IT6563
	Parade - PS8338

---

#### Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Video Revision	HDMI 2.0
	DisplayPort 1.2
Resoluciones Admitidas	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz  Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio  DisplayPort - Audio de 7.1 Canales

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	1 - DisplayPort
	1 - HDMI

---

#### Observaciones / Requisitos

Nota	Para que el adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
------	--

Este adaptador solo es compatible con una pantalla: no es posible transmitir vídeo DisplayPort y HDMI simultáneamente

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Humedad HR de 5~90% (sin condensación)

---

Características Físicas

Color Gris Espacial

Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Cable 6.0 in [15.2 cm]

Longitud del Producto 8.1 in [20.5 cm]

Ancho del Producto 2.4 in [6.2 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 1.7 oz [48 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.0 in [17.9 cm]

Ancho de la Caja 3.1 in [8.0 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [2.1 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.5 oz [70.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a DisplayPort y HDMI

---

Información Acerca

de la Garantía

Warranty

3 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

